

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge

Semitransparenter Schrumpfschlauch ermöglicht eine einfache optische Kontrolle der Verbindung

- Zeitersparnis durch 40% schnelleres Schrumpfverhalten
- Niedrige Schrumpftemperatur, dadurch entsteht ein geringes Beschädigungsrisiko für Verbinder und Leitungsisolierung



Abbildung ähnlich

Elektrische Durchschlagfestigkeit	30 kV/mm
Schutzart IP	IP 67
Temperatureinsatzbereich min./max.	-55 bis 125 °C
Schrumpftemperatur min.	300 °C

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Flanschloch	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm ²	Rot	M4	0555 511 104	50
0,5-1,5 mm ²	Rot	M5	0555 511 105	50
0,5-1,5 mm ²	Rot	M6	0555 511 106	50/100
0,5-1,5 mm ²	Rot	M8	0555 511 108	50/100
0,5-1,5 mm ²	Rot	M10	0555 511 110	50
1,5-2,5 mm ²	Blau	M4	0555 511 204	50/100
1,5-2,5 mm ²	Blau	M5	0555 511 205	50/100
1,5-2,5 mm ²	Blau	M6	0555 511 206	50/100
1,5-2,5 mm ²	Blau	M8	0555 511 208	50/100
1,5-2,5 mm ²	Blau	M10	0555 511 210	50
4-6 mm ²	Gelb	M4	0555 511 404	50
4-6 mm ²	Gelb	M5	0555 511 405	50
4-6 mm ²	Gelb	M6	0555 511 406	50
4-6 mm ²	Gelb	M8	0555 511 408	50
4-6 mm ²	Gelb	M10	0555 511 410	50

Orsy-lagerfähig

Details/Anwendung

Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen. Gute bis sehr gute Beständigkeit gegenüber Benzin, Batteriesäure, Diesel, Motoröl, Frostschutz, Bremsflüssigkeit, 5%ige Salzlösung, Isopropanol.

Leistungsnachweis

RoHS-konform

Hinweis

Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!

Ergänzende Produkte

Lötreflektordüse

Art.-Nr.

0702 200 006

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Elektronik-Heißluftgebläse HLG 2300-LCD		0702 203 0
Crimpzange Mobile Crimp Tool für auswechselbare Presseinsätze		0714 107 300
Selbstzündendes Gaslötgerät WGLG 100		0984 990 100
Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0555 511 104	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 105	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 106	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 108	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 110	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 204	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 205	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 206	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 208	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 210	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 591
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 906
0555 511 404	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 592
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 905
0555 511 405	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 592
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 905
0555 511 406	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 592
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 905
0555 511 408	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 592
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 905
0555 511 410	Crimpzange für wechselbare Köpfe	0714 107 500
	Werkzeugkopf große Bauform für Crimpzange	0714 107 592
	Presseinsatz für Crimpzange Mobile Crimp Tool	0714 107 905