

Akku-Schrauber AS 12 COMPACT M-CUBE

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Schrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen

- Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten, auch bei Anwendungen über Kopf und an engen Stellen
- Kompakte, leichte und ergonomische Bauform. Schlanker Griff und sicherer Stand, dank des Akku-Schiebesystems
- Kontinuierliche Überwachung des Motors, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig ausschaltet
- Die integrierte Schnellwechelaufnahme für 1/4" E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel
- LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich



Abbildung ähnlich



Nennspannung	12 V/DC
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max.	0-400/0-1500 U/min
Drehmoment hart/weich max.	32/19 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4 Zoll Innensechskant
Maschinengewicht mit Akku	1,09 kg

Akku-/Batterieanzahl	Akku-/Batteriekapazität	Art.-Nr.	VE
0 STK	0 Ah	5701 104 000	1
2 STK	3 Ah	5701 104 004	1

Details/Anwendung

Elektronische Motorschutzfunktion:

Kontinuierliche Überwachung des Motors erhöht die Lebensdauer, da der Motor bei Blockieren, Überlasten oder Überhitzen vorzeitig abgeschaltet wird.

16-stufige Einstellmöglichkeit:

Präzises und effektives Arbeiten durch ideale Drehmenteinstellung und optimalen Durchzug.

Lieferumfang Art.-Nr. 5701 104 004

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Akku Li-Ion 12 V M-CUBE - 3 Ah	5703 130 000	2

Lieferumfang Art.-Nr. 5701 104 004

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE Passend für Akkus Li-Ion 12V ALG 12/3 BASIC	5705 730 000	1
Nylon Transporttasche		1

Ergänzende Produkte

	Art.-Nr.
Mehrzweckbohrer MFD-S 1/4 Zoll 6KT-Schaft	0641 266 010
Holzspiralbohrer HSS Mit 1/4"-Bitaufnahme DIN 3126 Form C	0650 010 600
Schutzbrille Cetus®X-treme	0899 102 380