


KFZ-LEUCHTMITTEL

Übersicht 12 Volt

DAS SORTIMENT IM BLICK


Diese Übersicht der Würth Kfz-Leuchtmittel im Bereich 12 Volt hilft Ihnen, jederzeit die richtigen Glühbirnen zu finden. Kategorisiert in Bauart und Verwendungsbereich wird Ihre Suche wesentlich vereinfacht.

Besondere Eigenschaften Kfz-Hauptscheinwerfer



Übersicht Kfz-Hauptscheinwerfer 12/24 V

Lichtfarbe / Leuchtkraft / Leuchtwinkel	Halogenlampen	Halogenlampen Longlife	Halogenlampen Heavy Duty Longlife	Halogenlampen Plus 30%	Halogenlampen Nightstar Plus 90	Halogenlampen Ultralight Plus 130%	Halogenlampen Xenonlight Ultra
	<ul style="list-style-type: none"> Erstausstattungsqualität Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Erschließbar in jeder Lichtfunktion Millionenfach bewährt in Neuwagen namhafter Automobilhersteller weltweit 	<ul style="list-style-type: none"> Längere Lebensdauer Gelegentliche Wechselintervalle 	<ul style="list-style-type: none"> Erhöhte Lebensdauer und damit reduzierter Lampenwechsel Robuste Wechseltechnologie trotz extremen Straßenverhältnissen Extreme Langlebigkeit spart Kosten und vermeidet Stillstände Erschließbar in allen Lichtfunktionen 	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützt bei Fahrten in der Nacht 	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu 90% mehr Licht auf der Straße und dadurch maximale Sicherheit Bis zu 25 m längerer Lichtkegel Weißes Licht entlastet die Augen für ein ermüdungsfreies und entspanntes Fahren Optimales Design durch Silberkappe (H4/H7) und braunen Ringelknoten samt ideal für Klartags-Scheinwerfer Attraktives Verpackungsgestalt für Zusatzmarkt in Thekenbereich 	<ul style="list-style-type: none"> Bis zu +130% mehr Leuchtkraft Für den fahreraktiven und sicherheitsbewussten Fahrer Sehr helles und weißes Licht, ähnlich Tageslicht Verbesserte Reflexion von Straßenmarkierungen Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschleunigungen Ermüdungsfreies und entspanntes Fahren Weißes Licht entlastet die Augen 	<ul style="list-style-type: none"> Blaulich-weißes Licht für Xenonlock Entlastet die Augen für ein ermüdungsfreies und entspanntes Fahren Optimale Kombination von hoher Lichtdichte und Farbe Verbesserte Sicht bei extremen Wetterbedingungen und im Nebelbereich Ideal für Klartags-Scheinwerfer Schönes Design durch Silberkappe (H4/H7) Doppelkapsel in attraktivem Design für Zusatzmarkt in Thekenbereich
Top-Produkte	H11 Art-Nr.: 0720 111 H3 Art-Nr.: 0720 112 1 H7 Art-Nr.: 0720 114 1 H8 Art-Nr.: 0720 118 008 H9 Art-Nr.: 0720 118 009 H11 Art-Nr.: 0720 118 011 H83 Art-Nr.: 0720 110 3 H84 Art-Nr.: 0720 110 4 VE/St.: 10	H1 Longlife Art-Nr.: 0720 111 14 H4 Longlife Art-Nr.: 0720 110 18 H7 Longlife Art-Nr.: 0720 114 12	H1 Heavy Duty Longlife Art-Nr.: 0720 111 25 H3 Heavy Duty Longlife Art-Nr.: 0720 112 25 H4 Heavy Duty Longlife Art-Nr.: 0720 112 25 H7 Heavy Duty Longlife Art-Nr.: 0720 114 25	H4 +30% Art-Nr.: 0720 110 11 H4 +30% Allwetter Art-Nr.: 0720 110 12	Top-Produkte H11 Nightstar Plus 90 Art-Nr.: 0720 110 190 H4 Nightstar Plus 90 Art-Nr.: 0720 110 190 H7 Nightstar Plus 90 Art-Nr.: 0720 114 190 Auch als Theken- display erhältlich Art-Nr.: 0720 950 190 VE/St.: 1	Top-Produkte H1 Ultralight +130% Art-Nr.: 0720 111 191 H4 Ultralight +130% Art-Nr.: 0720 110 191 H7 Ultralight +130% Art-Nr.: 0720 114 191	Top-Produkte H1 Xenonlight Ultra Art-Nr.: 0720 111 152 H4 Xenonlight Ultra Art-Nr.: 0720 110 152 H7 Xenonlight Ultra Art-Nr.: 0720 114 152



1 Hauptscheinwerfer

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 114 12	LAMP:H7:LONGLIFE:PK26D-12V-55W
0720 114 11	LAMP:H7:PK26D-12V-55W
0720 110 11	LAMP:H4:PK43T-12V-60/55W
0720 118 011	LAMP:H1:[PGJ]9-2-12V-55W
0720 111 11	LAMP:H1:P14,5S-12V-55W
0720 112 11	LAMP:H3:PK25-12V-55W
0720 110 18	LAMP:H4:LONGLIFE:PK43T-12V-60/55W
0720 110 45	LAMP:H1R2:[PK22D]-12V-55W
0720 114 110	LAMP:H7:[+50P]:SILBERKAPPE-12V-55W
0720 114 190	LAMP:H7:NIGHTSTAR 90:PK26D-12V-55W
07201104	LAMP:H9006:HBAJ:P22D-12V-51W
0720 114 151	LAMP:H7:XENONLIGHT 50:PK26D-12V-55W
0720 114 16	LAMP:H7:[PLUS 10P]:DAYLIGHT-12V-55W
0720 118 009	LAMP:H9:[PGJ]9-5-12V-65W
0720 110 111	LAMP:H4:[PLUS 30P]:P43T-12V-60/55W
0720 110 3	LAMP:H9005:HBJ:P20D-12V-60W
0720 110 185	LAMP:H51:ROLLER:PK43T-12V-35/35W
0720 110 190	LAMP:H4:[NIGHTSTAR 90]:PK43T-12V-60/55W
0720 111 14	LAMP:H1:LONGLIFE:P14,5S-12V-55W
0720 114 152	LAMP:H7:XENONLIGHT:ULTRA-12V-55W
0720 118 116	LAMP:H16:[PGJ]9-3-12V-19W
0720 110 16	LAMP:H4:[PLUS 10P]:DAYLIGHT-12V-60/55W
0720 110 152	LAMP:H4:XENONLIGHT:ULTRA-12V-60/55W
0720 118 013	LAMP:H13:[P26,4T]-12V-60/55W
0720 111 190	LAMP:H1:[NIGHTSTAR 90]:P14,5S-12V-55W
0720 111 152	LAMP:H1:XENONLIGHT:ULTRA-12V-55W
0720 110 17	LAMP:H4:XENONLIGHT:BLAU-12V-60/55W
0720 111 13	LAMP:H1:XENONLIGHT:P14,5S-12V-55W
0720 110 32	LAMP:D15:[PK32D-2]:XENON-35W
0720 110 34	LAMP:D35:[PK32D-5]:XENON-35W
0720 110 30	LAMP:D25:[P32D-2]:XENON-35W
0720 110 31	LAMP:D28:[P32D-3]:XENON-35W
0720 110 33	LAMP:D45:[P32D-5]:XENON-35W

2 Seitenblinklicht

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 162 1	LAMP:W5W:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 271 2	LAMP:GELB:W5W:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 150 11	LAMP:BLAU:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 134 16	LAMP:BREMS/SCHLUSSE:DAYLIGHT-12V-21/5W
0720 150 3	LAMP:HALOGEN:BA9S-12V-6W
0720 150 1	LAMP:T8/4:BA9S-12V-4W
0720 150 316	LAMP:HALOGEN:DAYLIGHT-12V-6W
0720 152 1	LAMP:BA9S-12V-3W

3 Parklicht vorne

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 162 1	LAMP:W5W:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 150 11	LAMP:BLAU:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 162 16	LAMP:DAYLIGHT:W5W-12V-5W
0720 155 1	LAMP:BA7S-12V-2W
0720 150 3	LAMP:HALOGEN:BA9S-12V-6W
0720 150 1	LAMP:T8/4:BA9S-12V-4W
0720 150 316	LAMP:HALOGEN:DAYLIGHT-12V-6W
0720 151 1	LAMP:T8/2:BA9S-12V-2W
0720 152 1	LAMP:BA9S-12V-3W

4 Blinker/Warnblinker vorne

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 163 1	LAMP:[JAPAN:FZG]:W3X16D-12V-21W
0720 163 12	LAMP:[JAPAN:FZG]:ORANGE:W3X16D-12V-21W
0720 138 3	LAMP:BLINK/BREMS:GELB:BAU15S-12V-21W
0720 134 1	LAMP:BLINK/BREMS:P21/SW:BA15D-12V-21/5W
0720 132 16	LAMP:BLINK/BREMS:DAYLIGHT:P21W-12V-21W
0720 131 1	LAMP:BLINK/BREMS:BA15S-12V-18W

5 Nebelleuchte vorne

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 111 1	LAMP:H1:P14,5S-12V-55W
0720 112 1	LAMP:H3:PK225-12V-55W
0720 118 008	LAMP:H8:[PGJ]9-1-12V-35W
0720 111 14	LAMP:H1:LONGLIFE:P14,5S-12V-55W
0720 114 152	LAMP:H7:XENONLIGHT:ULTRA-12V-55W
0720 118 116	LAMP:H16:[PGJ]9-3-12V-19W
0720 118 013	LAMP:H13:[P26,4T]-12V-60/55W
0720 111 190	LAMP:H1:[NIGHTSTAR 90]:P14,5S-12V-55W
0720 111 152	LAMP:H1:XENONLIGHT:ULTRA-12V-55W
0720 111 13	LAMP:H1:XENONLIGHT:P14,5S-12V-55W

6 Armaturen- und Innenraumbelichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 162 1	LAMP:W5W:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 150 11	LAMP:BLAU:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 162 16	LAMP:DAYLIGHT:W5W-12V-5W
0720 171 1	LAMP:CSW:[SV8,5-8]12V-5W-L35MM
0720 173 51	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L31MM
0720 172 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L40MM
0720 173 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L44MM
0720 172 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L41MM
0720 171 16	LAMP:DAYLIGHT:CSW-12V-5W
0720 175 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L41MM
0720 150 1	LAMP:T8/4:BA9S-12V-4W
0720 150 316	LAMP:HALOGEN:DAYLIGHT-12V-6W
0720 170 1	LAMP:[SV7-8]12V-3W-L27MM
0720 171 10	LAMP:[SV8,5-8]12V-6W-L31MM
0720 155 1	LAMP:BA7S-12V-2W
0720 111 152	LAMP:H1:XENONLIGHT:ULTRA-12V-55W
0720 111 13	LAMP:H1:XENONLIGHT:P14,5S-12V-55W
0720 150 3	LAMP:HALOGEN:BA9S-12V-6W
0720 150 1	LAMP:T8/4:BA9S-12V-4W
0720 151 1	LAMP:T8/2:BA9S-12V-2W
0720 152 1	LAMP:BA9S-12V-3W
0720 165 521	LAMP:SCHEINWERZ:88,5D-12V-1,2W
0720 165 52	LAMP:SCHEINWERZ:88,5D-12V-1,2W
0720 165 512	LAMP:PASTELLORANGE:88,5D-12V-1,2W
0720 165 515	LAMP:LICHTBLAU:88,5D-12V-1,2W
0720 165 523	LAMP:WEISSGRUEN:88,5D-12V-2W
0720 165 5	LAMP:GELB/GRUEN:88,5D-12V-2W
0720 165 21	LAMP:BEIGE:[EBSP11]-12V-1,3W
0720 165 527	LAMP:OLIVGRUEN:88,5D-12V-1,3W
0720 167 1	LAMP:SCHEINWERZ:88,5D-12V-1,2W
0720 165 518	LAMP:WEISSK:W2X4,6D-12V-1,2W
0720 165 1	LAMP:12V-1,2W
0720 165 526	LAMP:WEISSGRUEN:88,5D-12V-2W
0720 165 534	LAMP:GRAU:KWK24,6D-12V-0,4W
0720 165 528	LAMP:SCHEINWERZ:88,5D-12V-1,2W
0720 165 524	LAMP:BEIGE:88,5D-12V-1,5W
0720 165 532	LAMP:LICHTBLAU:[88,5D-12V-1,2W]
0720 165 525	LAMP:BLAU:LILA:88,5D-12V-0,4W

7 Dritte Bremsleuchten

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 162 1	LAMP:W5W:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 162 2	LAMP:[JAPAN:FZG]:W3X16Q-12V-21/5W
0720 162 11	LAMP:3BREMS:W16W-12V-5W
0720 150 11	LAMP:BLAU:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 162 16	LAMP:DAYLIGHT:W5W-12V-5W
0720 140 1	LAMP:RSW:BA15S-12V-5W
0720 141 1	LAMP:R10W:BA15S-12V-10W
0720 140 16	LAMP:RSW:DAYLIGHT-12V-5W
0720 141 16	LAMP:R10W:DAYLIGHT-12V-10W
0720 143 1	LAMP:RSW:BA15D-12V-5W

8 Blinker/Warnblinker hinten

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 162 1	LAMP:W5W:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 150 11	LAMP:BLAU:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 162 16	LAMP:DAYLIGHT:W5W-12V-5W
0720 132 16	LAMP:BLINK/BREMS:DAYLIGHT:P21W-12V-21W

9 Parklicht hinten

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 163 1	LAMP:[JAPAN:FZG]:W3X16D-12V-21W
0720 163 12	LAMP:[JAPAN:FZG]:ORANGE:W3X16D-12V-21W
0720 138 3	LAMP:BLINK/BREMS:GELB:BAU15S-12V-21W
0720 134 1	LAMP:BLINK/BREMS:P21/SW:BA15D-12V-21/5W
0720 132 1	LAMP:BLINK/BREMS:P21W:BA15S-12V-21W
0720 132 16	LAMP:BLINK/BREMS:DAYLIGHT:P21W-12V-21W
0720 131 1	LAMP:BLINK/BREMS:BA15S-12V-18W
0720 164 12	LAMP:P27/7W:[WX2,5X16Q]12V/27/7W
0720 164 11	LAMP:P27/7W:[W2,5X16Q]12V/27/7W
0720 133 1	LAMP:BLINK/BREMS:12V-18/5W
0720 164 10	LAMP:P27W:[W2,5X16D]12V/27W

10 Kofferraumbelichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 171 1	LAMP:CSW:[SV8,5-8]12V-5W-L35MM
0720 173 51	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L31MM
0720 172 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L40MM
0720 172 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L44MM
0720 171 16	LAMP:DAYLIGHT:CSW-12V-5W
0720 175 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L41MM
0720 174 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L41MM
0720 170 1	LAMP:[SV7-8]12V-3W-L27MM
0720 171 10	LAMP:[SV8,5-8]12V-6W-L31MM
0720 140 1	LAMP:RSW:BA15S-12V-5W
0720 141 1	LAMP:R10W:BA15S-12V-10W
0720 140 16	LAMP:RSW:DAYLIGHT-12V-5W
0720 141 16	LAMP:R10W:DAYLIGHT-12V-10W
0720 143 1	LAMP:RSW:BA15D-12V-5W

11 Kennzeichenbelichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 162 1	LAMP:W5W:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 150 11	LAMP:BLAU:W2,1X9,5D-12V-5W
0720 162 16	LAMP:DAYLIGHT:W5W-12V-5W
0720 171 1	LAMP:CSW:[SV8,5-8]12V-5W-L35MM
0720 173 51	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L31MM
0720 172 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L40MM
0720 172 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L44MM
0720 171 16	LAMP:DAYLIGHT:CSW-12V-5W
0720 175 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L41MM
0720 174 1	LAMP:[SV8,5-8]12V-10W-L41MM
0720 170 1	LAMP:[SV7-8]12V-3W-L27MM
0720 171 10	LAMP:[SV8,5-8]12V-6W-L31MM
0720 140 1	LAMP:RSW:BA15S-12V-5W
0720 141 1	LAMP:R10W:BA15S-12V-10W
0720 140 16	LAMP:RSW:DAYLIGHT-12V-5W
0720 141 16	LAMP:R10W:DAYLIGHT-12V-10W
0720 155 1	LAMP:BA7S-12V-2W
0720 143 1	LAMP:RSW:BA15D-12V-5W
0720 150 3	LAMP:HALOGEN:BA9S-12V-6W
0720 150 1	LAMP:T8/4:BA9S-12V-4W
0720 150 316	LAMP:HALOGEN:DAYLIGHT-12V-6W
0720 151 1	LAMP:T8/2:BA9S-12V-2W
0720 152 1	LAMP:BA9S-12V-3W

12 Bremslicht

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 163 1	LAMP:[JAPAN:FZG]:W3X16D-12V-21W
0720 138 3	LAMP:BLINK/BREMS:GELB:BAU15S-12V-21W
0720 134 1	LAMP:BLINK/BREMS:P21/SW:BA15D-12V-21/5W
0720 132 1	LAMP:BLINK/BREMS:P21W:BA15S-12V-21W
0720 132 10	LAMP:BLINK/BREMS:DAYLIGHT:P21W-12V-21W
0720 132 16	LAMP:BLINK/BREMS:DAYLIGHT:P21W-12V-21W

13 Rückfahrlicht

Art.-Nr.	Bezeichnung
0720 163 2	LAMP:[JAPAN:FZG]:W3X16Q-12V-21/5W
0720 138 3	LAMP:BLINK/BREMS:GELB:BAU15S-12V-21W
0720 1	