

## Starterpaket Set Mittel

### Einbaufertig und vormontiert

### Passend für viele Fahrzeugtypen

Siehe Zuordnungstabelle

### Erweiterbar durch modulare Bauteile

#### Linke Seite 2-teilig bestehend aus:

- Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm
- Offener Unterbau, Lichte Höhe 420 mm mit Schnellspanngurt zur Sicherung von Maschinenkoffern
- 2 Blendenregale für den sicheren Transport der mitgelieferten Systemkoffer 8.4.1
- 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 2 Lagerregale mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 2 Rahmenaufsätze mit je einem Trennblech

#### Rechte Seite bestehend aus:

- Unterbau mit Klappe Höhe 180 mm, Lichte Höhe 450 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm
- 3 Schubladen Höhe 120 mm mit je 2 Trennblechen
- Rahmenaufsatz mit einem Trennblech

### Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

### Inklusive Antirutschmatten

### Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätze

### Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten



Typbezeichnung	MBSET13
Höhe Fahrerseite	980 mm
Höhe Beifahrerseite	950 mm
Breite Fahrerseite	1946 mm
Breite Beifahrerseite	1112 mm
Tiefe	330/380 mm
Produktgewicht (per Stück)	95 kg
Farbe	Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur, Verkehrsrot RAL 3020 Struktur

### Art.-Nr. 0963 99 827

VE: 1

Hersteller	Modell/Typ/Bj	Fahrzeuglänge (in mm)	Radstand (in mm)	Fahrerseite	Beifahrerseite
Citroën	Jumpy L2H1 ab 2016	4959	3275	x	x
	Jumpy L3H1 ab 2016	5309	3275	x	x

Hersteller	Modell/Typ/Bj	Fahrzeuglänge (in mm)	Radstand (in mm)	Fahrerseite	Beifahrerseite
Fiat	Talento L1H1 ab 2016 mit Flügeltüren	4998	3098	x	x
	Talento L1H2 ab 2016 mit Flügeltüren	4998	3098	x	x
	Talento L2H1 ab 2016 mit Flügeltüren	5398	3498	x	x
	Talento L2H2 ab 2016 mit Flügeltüren	5398	3498	x	x
	Talento L1H1 ab 2016 mit Heckklappe	4998	3098	x	x
	Talento L2H1 ab 2016 mit Heckklappe	5398	3498	x	x
Ford	Custom L1H1 ab 2012	4972	2933	x	x
	Custom L1H2 ab 2012	4972	2933	x	x
	Custom L2H1 ab 2012	5340	3300	x	x
	Custom L2H2 ab 2013	5340	3300	x	x
Mercedes Benz	Vito Kompakt L1H1 ab 2014	4895	3200	x	
	Vito lang L2H1 ab 2014	5140	3200L	x	x
	Vito extralang L3H1 ab 2014	5370	3430	x	x
Nissan	NV300 L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren	4998	3098	x	x
	NV300 L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren	4998	3098	x	x
	NV300 L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren	5398	3498	x	x
	NV300 L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren	5398	3498	x	x
	NV300 L1H1 ab 2014 mit Heckklappe	4998	3098	x	x
	NV300 L2H1 ab 2014 mit Heckklappe	5398	3498	x	x
Opel	Vivaro L1H1 ab 2014 mit Flügeltüren	4998	3098	x	x
	Vivaro L1H2 ab 2014 mit Flügeltüren	4998	3098	x	x
	Vivaro L2H1 ab 2014 mit Flügeltüren	5398	3498	x	x
	Vivaro L2H2 ab 2014 mit Flügeltüren	5398	3498	x	x
	Vivaro L1H1 ab 2014 mit Heckklappe	4998	3098	x	x
	Vivaro L2H1 ab 2014 mit Heckklappe	5398	3498	x	x
	Vivaro Cargo L1H1 ab Bj. 2019	4609	2925	x	
	Vivaro Cargo L2H1 ab Bj. 2019	4959	3275	x	x
	Vivaro Cargo L3H1 ab Bj. 2019	5309	3275	x	x
Peugeot	Expert L2H1 ab 2016	4959	3275	x	x
	Expert L3H1 ab 2016	5309	3275	x	x
Renault	Trafic L1H1 mit Flügeltüren ab 2014	4998	3098	x	x
	Trafic L1H2 mit Flügeltüren ab 2014	4998	3098	x	x
	Trafic L2H1 mit Flügeltüren ab 2014	5398	3498	x	x
	Trafic L2H2 mit Flügeltüren ab 2014	5398	3498	x	x
	Trafic L1H1 mit Heckklappe ab 2014	4998	3098	x	x
	Trafic L2H1 mit Heckklappe ab 2014	5398	3498	x	x
Toyota	ProAce L1 ab 2016	4959	3275	x	x
	ProAce L2 ab 2016	5309	3275	x	x
Volkswagen	T 5 L1H1 ab 2010	4892	3000	x	x
	T 5 L2H1 ab 2010	5292	3400	x	x
	T6 L1H1 ab 2015	4892	3000	x	x
	T6 L2H1 ab 2015	5292	3400	x	x
	T6.1 L1H1 ab 2019	4892	3000	x	x
	T6.1 L2H1 ab 2019	5292	3400	x	x

**Lieferumfang Art.-Nr. 0963 99 827**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Starterblock 3	<b>0963 99 824</b>	1
Starterblock 4	<b>0963 99 825</b>	1
Starterblock 5	<b>0963 99 826</b>	1