

ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Προστατεύει, συντηρεί και μονώνει με διάρκεια επιφάνειες πλαστικών, ελαστικών και μεταλλικών μερών στα εσωτερικά και στα εξωτερικά μέρη των οχημάτων.

- Πλαστικά τεμάχια (π.χ. αμορτισέρ, μάσκες ψυγείου, αεροτομές, προστατευτικές λωρίδες, οροφές αυτοκινήτων από βινύλιο κ.λπ.) αποκτούν σιλπινό φινιρίσμα και διατηρούν την ελαστικότητά τους.
- Τεμάχια από καουτσούκ (π.χ. λάστιχα θυρών και καπό, λάστιχα προφυλακτήρων, ψυγείων, ελαστικά τροχών κ.λπ.) συντηρούνται, διατηρούν την ελαστικότητά τους, δεν παγώνουν και δεν κολλούν.
- Εμποτίζει τις πτυσσόμενες οροφές και καλύμματα.
- Δε δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό (απομακρύνει τη σκόνη).
- Προφυλάσσει τις ηλεκτρικές επαφές από την υγρασία.
- Διατηρεί την εύκολη λειτουργία οδηγών συρόμενης οροφής και καθισμάτων, ράουλων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ.
- Αποτρέπει τριγμούς μεταξύ διαφορετικών υλικών, π.χ. μέταλλο με πλαστικό κ.λπ.
- Εξυπηρετεί ως βοήθημα υλικό συναρμολόγησης, π.χ. σε συνδέσεις εύκαμπων σωλήνων.
- Δε σχηματίζει κηλίδες.

Περιγραφή	Περιεχόμενο	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Φιάλη αεροζόλ	150 ml	0893 221 50	24/1
Φιάλη αεροζόλ	500 ml	0893 221	12/24/1
Μπετόνι	5 l	0893 221 05	1/1
Μπετόνι	20 l	0893 221 520	
Φιάλη ψεκασμού REFILLO	400 ml	0891 800 14	
Φιάλη ψεκασμού REFILLOmat	400 ml	0891 881 12	
Σταθμός πλήρωσης REFILLO	-	0891 800	
Σταθμός πλήρωσης REFILLOmat	-	0891 880	

Κρουνός για	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
Μπετόνι 5 l	0891 302 01	1/1
Μπετόνι 20 l	0891 302 03	

Τιμή pH: 6,3

(σε 5% διάλυμα νερού).