

KLEBEDICHTBAND EURASOL® P



Sicher verpackt im praktischen Tragekarton



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Art.-Nr.	0992 810 060	0992 810 190
VE	6	2
Trägermaterial	Synthesepapier	Synthesepapier
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion	Acrylat-Dispersion
Farbe	Weiß (Trägermaterial)	Weiß (Trägermaterial)
Breite	60 mm	190 mm
Länge	25 m	25 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	0 bis 50 °C	0 bis 50 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C	-40 bis 100 °C
Lösemittelfrei	Ja	Ja

Anwendungsgebiet

Breite 60 mm:

- Dauerhaftes Verkleben von Dampfsperren und Dampfbremsen
- Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen
- Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten

Breite 190 mm:

Luftdichte Verklebung von Einblasöffnungen sowie Reparaturen von Beschädigungen in Dampfsperren und Dampfbremsen.

EURASOL P ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dampfbremsen und WÜTOP Dampfsperren geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Hinweis

- Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.
- Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Hochwertiges Klebeband auf Papierbasis für den Innenbereich

Geprüfte Alterungsbeständigkeit

- Gewährleistet dauerhaft luftdichte Verklebungen
- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung

Trägermaterial aus Spezialpapier

- Das Band lässt sich sehr einfach von Hand abreißen
- Optimal geeignet für ökologische Bauweise

Lösemittelfrei

Leistungsnachweis

- Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel.
- Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114
- ENeV

Anleitung

EURASOL P durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung wird das Klebeband einfach mit der Hand abgerissen. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.