



# PLAQUITA PARA TORNEADO CCMT

## Plaquita para torneado tipo CCMT



### Características:

- C: Rómbico 80°
- C: Positivo (filo de corte de 7°)
- M: Tolerancia moldeada de precisión M
- T: De un solo lado (corte en un solo lado)



descripción ISO	long. del filo ISO	espesor del filo ISO	radio de la punta ISO	preparación del filo	rompevirutas	calidad del metal duro	recubrimiento	P	M	K	N	S	H	porta plaquitas E: EXTERNO I: INTERNO	Art.
CCMT 060202E-WF: TW230	06	02	02	E	WF	TW <b>230</b>	PVD	■	■	▲	▣			E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 324 151</b>
CCMT 060202E-WF: TW325	06	02	02	E	WF	TW <b>325</b>	CVD	■	■	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 324 152</b>
CCMT 060204E-WF: TW230	06	02	04	E	WF	TW <b>230</b>	PVD	■	■	▲	▣			E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 322 159</b>
CCMT 060204E-WF: TW325	06	02	04	E	WF	TW <b>325</b>	CVD	■	■	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 321 162</b>
CCMT 060204E-WPR: TW325	06	02	04	E	WPR	TW <b>325</b>	CVD	■	▣	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 322 161</b>
CCMT 060208E-WF: TW230	06	02	08	E	WF	TW <b>230</b>	PVD	■	■	▲	▣			E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 321 163</b>
CCMT 060208E-WF: TW325	06	02	08	E	WF	TW <b>325</b>	CVD	■	■	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 321 154</b>
CCMT 060208E-WPR: TW325	06	02	08	E	WPR	TW <b>325</b>	CVD	■	▣	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 321 155</b>
CCMT 09T304E-WF: TW230	09	T3 (4mm)	04	E	WF	TW <b>230</b>	PVD	■	■	▲	▣			E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 322 158</b>
CCMT 09T304E-WF: TW325	09	T3 (4mm)	04	E	WF	TW <b>325</b>	CVD	■	■	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 321 156</b>
CCMT 09T308E-WF: TW230	09	T3 (4mm)	08	E	WF	TW <b>230</b>	PVD	■	■	▲	▣			E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 322 254</b>
CCMT 09T308E-WF: TW325	09	T3 (4mm)	08	E	WF	TW <b>325</b>	CVD	■	■	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 321 157</b>
CCMT 09T308E-WPR: TW230	09	T3 (4mm)	08	E	WPR	TW <b>230</b>	PVD	■	▣	▲				E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 322 155</b>
CCMT 09T308E-WPR: TW325	09	T3 (4mm)	08	E	WPR	TW <b>325</b>	CVD	■	■	▲	▣			E: SCLC... I: Axxx SCLC...	<b>5445 321 158</b>