

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Robusto taladro atornillador con motor sin escobillas y embrague ajustable. Se suministra en 3 versiones, Completa, box y en caja de cartón.

ABS 18 POWER
Art. N° 5701 404 008

ABS 18 POWER BOX
Art. N° 5701 404 003

ABS 18 POWER CARTÓN
Art. N° 5701 404 000

Contenido				
Descripción	Cant.	Art. N°		U/E
ABS 18 POWER	1	5701 404 008	-	-
ABS 18 POWER Box	1	-	5701 404 003	-
ABS 18 POWER Cartón	1	-	-	5701 404 000
Bat. 18 V 4,0 Ah Li-ion BASIC	2	5704 180 000	-	-
Carg. bat. ALG 18/4 FAST	1	5705 860 000	-	-
Mango auxiliar	1	5801 404 000	5801 404 000	5801 404 000
Maletín vacío 8.4.2	1	5581 011 000	5581 011 000	-

Datos técnicos	
Batería	18 V 4,0 Ah Li-ion
Velocidad en vacío. marcha 1/ marcha 2	0-550 / 0-2.000 U/min(rpm)
Par de unión rígida/ blanda máx..	140 / 60 Nm
Ø Máximo tornillo	12 mm
Ø Perforación máxima en Metal	13 mm
Ø Perforación máxima en Madera	100 mm
Peso con batería	2,2 Kg

Características

Robusto y resistente.
Motor EC sin escobillas.
Protección electrónica del motor.
Mango con superficie Soft-grip.
Potente sistema de batería M-CUBE®.
Portabrocas metálico con mordazas de carburo.
Embrague regulable en 24 pasos.
Gancho lateral de sujeción a cinturón.
Selección de 2 velocidades.
Iluminación LED desde la base.

Ventajas

Bajo desgaste de las mordazas del portabroca.
Motor con más eficiencia y potencia que los motores con escobillas.
Ajuste a todo tipo de trabajos.
Monitorización continua del motor y en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento se apaga prematuramente.
Batería reforzada más duradera y segura.
Permite manos libres al colgarla en cinturón.
Fabricada con materiales altamente resistentes.

Beneficios

Reduce las bajas por lesiones articulares.
Mayor productividad.
Evita dañar materiales y acabados.
Larga vida del motor y bajo mantenimiento.


Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.


Detalles




24 posiciones de ajuste de embrague.



Motor sin escobillas.



Mordazas de carburo para un agarre óptimo.



Protector electrónico del motor.

Sistema de batería M-CUBE® no compatible con sistema Pick Your Power.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet