

SISTEMA DE DIAGNOSIS IQ 150



El sistema de diagnóstico iQ 150 es la combinación de Snoopert+ con la tableta PC 150, la carcasa robusta del sistema

El sistema de diagnóstico iQ 150 consiste en:

- Tablet PC móvil para trabajos en el vehículo.
- Interfaz de diagnóstico inalámbrico Snoopert+ con conexión Bluetooth (alternativamente a través de USB).
- Carcasa robusta del sistema.
- Configuración preparada para ejecutar con el software de diagnóstico WOW! Diagnóstico "Start & Go".

Descripción	Art. N°	U/E
Sistema de diagnóstico IQ 150	W072 150 216	1
Sistema de diagnóstico IQ 150 (36 meses)	W072 150 226	1
Notebook GEN 39	W037 150 216	1
Sistema de diagnóstico IQ 150 completo 36 meses*	5966 569 180	1
Instalación WOW	5966 000 368	1

* Incluye: WSD300, Hotline WHS200 y WTI 350. Todas las licencias activas en 36 meses.

Datos técnicos	
Monitor	360° giratorio 11,6" Corning Gorilla Glass NBT Pantalla con resolución 1.366 x 768
Sistema Operativo	Windows 10 Pro
Disco duro	256 GB SSD
Memoria principal (RAM)	8 GB
Procesador	Intel® Pentium® Procesador N5000
Interfaces & Equipamiento	HD cámara, 2 x USB 3.1, LAN, WLAN, Bluetooth 4.1, HDMI, micrófono, altavoces
Potencia	230 V / 50 Hz 5.200 mAh / 39 W / 3,8 V batería Li-Ion
Opciones de entrada	Teclado y pantalla táctil
Propiedades	Resistente a golpes (Drop Test: MIL-STD-810 F/GB/T4857) - Resistencia al polvo (IP5) - Teclado resistente al agua (hasta 355ml)/ teclado táctil
Peso con batería incluida	1,27 kg.

Desarrollado para el taller

- Carcasa robusta, resistente a salpicaduras de agua y polvo, ideal para uso en el taller.
- Rápida recuperación del sistema en tan solo 15 minutos gracias a WOW! sistema de recuperación automático de datos.
- Disco duro robusto SSD de 256GB: sin partes móviles, por lo tanto resistente a los impactos.
- Pantalla táctil, giratoria 350° con función giratoria inteligente, lo que significa que la tableta PC 150 se puede utilizar como un PC portátil con teclado, pero también como una tableta con pantalla táctil.
- La cámara web HD integrada, permite documentar situaciones de servicio y la ayuda interactiva de WOW.
- Procesador Intel® Pentium® N5000 rápido y de alto rendimiento y nueva generación.



Completamente equipado

- Interfaz HDMI para conectar un segundo monitor.
- La batería proporciona hasta 11 horas de funcionamiento.
- Bluetooth + WLAN on Board permite el trabajo ilimitado por ubicación (por ejemplo, instalación de actualización y trabajo de impresión posible desde cualquier lugar).
- Altavoces integrados.
- Impresora PDF preinstalada.

Para poder hacer diagnóstico es necesario tener activado el software WSD 300.