

## KIT CIANOCRILATO



Descripción	Art. N°	U/E
Kit cianocrilato 3 componentes	<b>0893 964 021</b>	1

Contenido	Cantidad	Art. N°	U/E
Adhesivo base cianocrilato	50 g	<b>0893 099 052</b>	1
Activador cianocrilato	150 ml	<b>0893 301 21</b>	
Eliminador cianocrilato	5 ml	-	

**Nota:** La reposición del eliminador de cianocrilato se hace con Art. N° 0893 099 220 de 20ml.

Descripción	Art. N°	U/E
Kit cianocrilato 2 componentes	<b>0893 964 023</b>	8

Contenido	Cantidad	Art. N°	U/E
Adhesivo base cianocrilato	50 g	<b>0893 099 052</b>	1
Activador cianocrilato	150 ml	<b>0893 301 21</b>	

### Adhesivo instantáneo para reparaciones y uniones rápidas

#### Características

- Adhesivo anaeróbico de secado por humedad.
- Puede unir superficies lisas y porosas.
- Especialmente indicado para trabajos de carpintería de madera.
- Viscosidad media, 1000-1400 mPas.
- Aplicación en madera, DM, corcho, cerámica, aglomerado, plásticos, metal y goma.

#### Ventajas

- Excelente resistencia mecánica.
- Rápida utilización instantánea.

#### Beneficios

- Posibilidad de utilizar el envase con una sola mano gracias a su dosificador que evita que la boquilla de aplicación se selle.

## HOLZFIX



Descripción	Cantidad	Art. N°	U/E
Holzfix	50 g	<b>0893 423</b>	1

### Modo de empleo

- 1.- Limpiar las superficies a unir, deben estar libres de polvo, grasa y suciedad.
- 2.- Aplicar el cianocrilato en una de las superficies a unir.
- 3.- Unir inmediatamente con presión constante durante unos segundos.

**Nota:** Para acelerar la reacción química se puede utilizar el activador.

### Adhesivo instantáneo para reparaciones y uniones rápidas especial madera

#### Características

- Adhesivo anaeróbico de secado por humedad.
- Puede unir superficies lisas y porosas.
- Especialmente indicado para trabajos de carpintería de madera.
- Viscosidad alta, 1800-2200 mPas.
- Aplicación en muebles, maquetas, construcción de madera, forros de cantos de melanina o madera.

#### Ventajas

- Excelente resistencia mecánica.
- Rápida utilización instantánea.

#### Beneficios

- Posibilidad de utilizar el envase con una sola mano gracias a su dosificador que evita que la boquilla de aplicación se selle.