

## LEIKKU- JA PORAUSÖLJY CUT+COOL PERFECT



<b>Tuotenumero</b>	<b>0893 050 008</b>
<b>Sisältö</b>	400 ml
<b>Tuotepakkaus</b>	Aerosolipullo
<b>Väri</b>	Keltaoranssi
<b>Haju/tuoksu</b>	Öljy
<b>Kemiallinen perusta</b>	Mineraaliöljy, jossa synteettistä esterä
<b>Säilyvyysaika tuotannosta</b>	24 kuukautta

### Käyttöalue

Erinomainen ratkaisu kaikkiin koneistussovelluksiin ja kaikille materiaaleille: soveltuu teräkselle, runsasseosteiselle teräkselle, alumiinille, ei-rautamalleille, titaanille, kovametallille, valumetallille jne.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta.

**Tehokas leikkuuöljy kaikkein raskaimpaan koneistukseen ja suuriin leikkuunopeuksiin**

### Turvallinen ja tehokas

- Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
- Pidentää työkalun käyttöikää
- Erinomainen korroosiosuojaus
- Ohut kalvo pinnalla ei vaadi edeltävää puhdistamista ennen hitsaamista

### Voidaan käyttää

**voiteluaineena. Sisältää vaadittavan minimimäärän voiteluainetta.**

Tarkkaan sovitetut ainesosat takaavat parhaan suorituskyvyn ja parhaat tulokset

**Toimii luotettavasti myös väärin säädetyillä työkaluilla**

### Huomautus

Ei sisällä klooria, silikonia, raskasmetalleja eikä hartsia. Ei sisällä ainesosia, jotka liuottavat maalia.

## LEIKKUUTAHNA CUT+COOL



<b>Tuotenumero</b>	<b>0893 050 010</b>
<b>Sisältö</b>	500 ml
<b>Väri</b>	Ruskea
<b>Kemiallinen perusta</b>	Mineraaliöljy, jossa synteettistä esterä
<b>Säilyvyysaika tuotannosta</b>	36 kuukautta

### Turvallinen ja tehokas

- Pidentää työkalun käyttöikää
- Erinomainen korroosiosuojaus

**Voidaan käyttää voiteluaineena. Sisältää vaadittavan minimimäärän voiteluainetta.**

Tarkkaan sovitetut ainesosat takaavat parhaan suorituskyvyn ja parhaat tulokset

**Soveltuu loistavasti myös vaikeasti työstettäville materiaaleille**