

TALADRO ATORNILLADOR A BATERÍA



Taladro y atornillador compacto, potente, con motor sin escobillas y embrague ajustable. Se suministra en 3 versiones, Completa, box y en caja de cartón.

ABS 18 COMPACT
Art. N° 5701 800 3

ABS 18 COMPACT BOX
Art. N° 5701 800 003

ABS 18 COMPACT CARTÓN
Art. N° 5701 800 0

Contenido					
Descripción	Cant.	Art. N°			U/E
ABS 18 COMPACT	1	5701 800 3	-	-	1
ABS 18 COMPACT Box	1	-	5701 800 003	-	
ABS 18 COMPACT Cartón	1	-	-	5701 800 0	
Bat. 18 V 5,0 Ah Li-ion BASIC	2	5703 450 000	-	-	
Carg. bat. ALG 18/4 FAST	1	5705 860 000	-	-	
Malefín vacío 8.4.2	1	5581 011 000	5581 011 000	-	

* Disponible versión TEASER (2x4.0 Ah): **Art. N° 5701 800 2**

Datos técnicos	
Batería	18 V 4,0 Ah Li-ion
Velocidad en vacío marcha 1/ marcha 2	0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
Par de unión rígida/ blanda máx..	60 / 34 Nm
Ø Máximo tornillo	10 mm
Ø Perforación máxima en Metal	13 mm
Ø Perforación máxima en Madera	40 mm
Portabrocas min./máx.	1,5 - 13 mm
Peso con batería	1,9 Kg

Características

Ligero y compacto.
Motor sin escobillas.
Protección electrónica del motor.
Mango con superficie Soft-grip.
Potente sistema de batería M-CUBE®.
Portabrocas metálico con mordazas de carburo.
Embrague regulable en 18 pasos.
Gancho lateral de sujeción a cinturón.
Selección de 2 velocidades.
Iluminación LED desde la base.

Ventajas

Bajo desgaste de las mordazas del portabroca.
Motor con más eficiencia y potencia que los motores con escobillas.
Monitorización continua del motor y en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento se apaga prematuramente.
Batería reforzada más duradera y segura.
Permite manos libres al colgarla en cinturón.

Beneficios

Reduce las bajas por lesiones articulares.
Mayor productividad.
Evita dañar materiales y acabados.
Larga vida del motor y bajo mantenimiento.


Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.


Detalles




18 posiciones de ajuste de embrague.



Motor sin escobillas.



Mordazas de carburo para un agarre óptimo.



Protector electrónico del motor.

Sistema de batería M-CUBE® no compatible con sistema Pick Your Power

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet