

## AKKUPORAVASARA ABH 18 COMPACT M-CUBE®



<b>Tuotenumero</b>	<b>5701 403 004</b>
<b>Ladattavan akun tyyppi</b>	Litium-Ioni
<b>Nimellisjännite</b>	18 V/DC
<b>Ladattavien akkujen määrä</b>	2 x 5 Ah
<b>Ladattavan akun kapasiteetti</b>	5 Ah
<b>Karan kaulan halkaisija</b>	43 mm
<b>Kierrosluku enintään</b>	1400 rpm
<b>Iskuluku enintään</b>	4800 rpm
<b>Iskuenergia</b>	2,5 J
<b>Koneen paino ladattavan akun kanssa</b>	3,7 kg

Toimitussisältö tuotenumeroille	Nimike	Tuotenumero	Määrä
<b>5701 403 004</b>	Akku Li-ion 18V/5,0 Ah	<b>5703 450 000</b>	2
	Akkulaturi ALG 18/6 Fast	<b>5705 860 000</b>	1
	Salkku 8.4.2, Orsy	<b>5581 011 000</b>	1
	Salkun sisäosa	<b>5801 842 403</b>	1

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Runko akkuporavasaraan	<b>5701 403 000</b>
Runko toimitetaan pahvilaatikossa ilman akkua	

**Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporavasara keskiraskaisiin poraustöihin ja kevyeen talttaukseen**

### Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn

Erittäin kompakti ja ergonominen malli tärinävaimennuksella.

### Pitkä moottorin käyttöikä

Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori.

### Moottorin jatkuva seuranta

Jos moottori ylikuormittuu tai jumittuu, moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin.

### Nopea työstötavan vaihto

Toiminnan valintakytkimen avulla voidaan nopeasti vaihtaa iskuporauksen, poraamisen ja talttaamisen välillä.

### Sisältää vaihdettavan poraistukan

SDS-plus-istukan tilalle voi vaihtaa laitteen mukana toimitettavan pikaistukan helposti ja nopeasti ilman työkaluja.

### Vähäinen pölynmuodostus

Lisävarusteena saatava pölynpoistolaitte vähentää pölynmuodostusta. Tuotenumero 5701 407 000.