

Lubrifiant HHS® Lube

Graisse EP longue durée en spray permettant une protection élevée contre les intempéries et les influences environnementales

Faible adhérence de la poussière et des saletés

- Idéal pour une lubrification en plein air à l'extérieur
- Durée de vie accrue de la graisse
- Excellente capacité d'étanchéité
- Prolonge les intervalles de lubrification

Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases

- Protection anticorrosion optimale
- Le lubrifiant ne disparaît pas au lavage
- Résistant à l'oxydation

Contrainte de pression élevée des pièces lubrifiées

- Additifs EP (pression extrême) pour une résistance aux pressions très élevées
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations

Minimise l'usure et la perte de substance au niveau des points de lubrification

- Réduit la température de frottement, ce qui prolonge l'effet lubrifiant
- Faible usure

Exempt de silicone, de résine et d'acides




Contenu	500 ml
Base chimique	Graisse de synthèse et additifs dans des solvants hydrocarbures
Base d'huile	Combinaison d'huile synthétique/minérale
Couleur	Vert opale
Température d'utilisation min./max.	-25 à 150 °C
Durée de stockage après production	36 Mois

N° article 0893 106 5

Condit.: 1 / 12

Détails/application

Convient aux points de lubrification des organes non protégés exposés aux intempéries, p. ex. pignons, engrenages, roulements, câbles métalliques, équilibreurs à ressort, paliers lisses, etc. Le produit HHS Lube est idéal pour la lubrification extérieure des zones exposées en raison de la faible adhérence de la poussière et des saletés. Cette graisse en spray haute viscosité offrant de bonnes propriétés anti-usure et anticorrosion est également idéale pour lubrifier les pivots de porte, charnières, glissières, chaînes, roues d'entraînement, treuils, axes, pignons, roues dentées, etc.



Mode d'emploi

Bien secouer l'aérosol avant utilisation. Nettoyer soigneusement au préalable le point de lubrification avec HHS CLEAN réf. 089310610. Puis pulvériser sur la surface nettoyée

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Produits associés	N° article
Nettoyant pour lubrifiant HHS® Clean	0893 106 10