

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A



Visseuse-perceuse lithium-ion 12 V extrêmement compacte et puissante Idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné

Forme compacte, légère et ergonomique

Batterie Li-ion

Autonomie élevée de la batterie Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence

Adaptée au vissage et au perçage

La visseuse-perceuse à batterie est adaptée au vissage et au perçage grâce au mandrin et à l'engrenage à 2 vitesses

Protection contre la surcharge

Empêche les dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges

La zone de travail est toujours bien éclairée

Lampe à LED

Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V


Tension nominale	12 V/DC
Couple de serrage vissage dur/tendre max.	30/15 Nm
Ouverture du mandrin min./max.	1-10 mm
Diamètre de perçage acier max.	10 mm
Longueur	169 mm
Hauteur	178 mm

Vitesse à vide 1-2 min./max.	Emmanchement du mandrin	Nombre de batteries	Capacité de la batterie	Diamètre de vis max.	Poids de la machine avec batterie	Art. N°	Condit.
	1/2pouce x 20 UNF	0 PCS	0 Ah	7 mm	0,95 kg	5700 130 000	1
0-400/0-1300 tr/min	1/2pouce x 20 UNF	2 PCS	2 Ah		0,95 kg	5700 130 002	1

Vitesse à vide 1-2 min./max.	Emmanchement du mandrin	Nombre de batteries	Capacité de la batterie	Diamètre de vis max.	Poids de la machine avec batterie	Art. N°	Condit.
0-400/0-1300 tr/min	1/2pouce x 20 UNF	0 PCS			0,95 kg	5700 111 01	1
0-400/0-1300 tr/min	1/2pouce x 20 UNF	2 PCS	2 Ah		0,95 kg	5700 111 2	1
		2 PCS	2 Ah		950 g	5700 111 5	1



PECK YOUR POWER



Contenu pour la réf. 5700 130 002		
Désignation	Art. N°	Quantité
Batterie Li-Ion 12 V LI 2 Ah	5700 139 002	2
Chargeur 12 volts AL 40-LI 12 V	5700 139 400	1
Contenu pour la réf. 5700 111 01		
Désignation	Art. N°	Quantité
Système de rangement à compartiments 4.4.2	5581 021 000	1
Alvéole coffret Pour les machines MASTER		1
Contenu pour la réf. 5700 111 2		
Désignation	Art. N°	Quantité
Embout cruciforme PH2; Longueur 25 mm	0614 176 461	1
Embout cruciforme (PZ) PZ2	0614 176 652	1
Embout cruciforme (PZ) PZ3	0614 176 653	1
Support universel E 6.3 (1/4»)	0614 176 711	1
Coffret d'embouts, vide		1
Embout AW® 20		1
Embout AW® 30		1
Embout AW® 40		1
Système de rangement à compartiments 4.4.2	5581 021 000	1
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI	5700 896	1
Batterie Li-Ion 12 V LI 2 Ah		2
Alvéole coffret Pour les machines MASTER		1

Produits associés	Art. N°
Batterie Li-Ion 12 V LI 4 Ah	5700 996 400
Powerpack Li-ion 12 V avec 1 chargeur et 2 batteries 4 Ah	5703 200 140

Produits associés pour	Désignation	Art. N°
5700 111 01	Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI	5700 896