

Assortiment de vis autoperceuses Pias® à tête cylindrique bombée

1603 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Acier zingué, bleu passivé (A3K), empreinte AW


Matière	Acier
Finition	Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Nombre de pièces de l'assortiment	1603 PCS
Poids du produit (par pièce)	4690 g
Type d'empreinte	AW




Art. N° 5964 020 600

Condit.: 1

ORSY



Détails/application



Contenu pour la réf. 5964 020 600

Désignation	Art. N°	Quantité
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,5x13 mm	0206 35 13	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,5x16 mm	0206 35 16	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,5x19 mm	0206 35 19	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,5x9,5 mm	0206 35 95	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,9x13 mm	0206 39 13	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,9x16 mm	0206 39 16	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,9x19 mm	0206 39 19	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 3,9x25 mm	0206 39 25	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,2x13 mm	0206 42 13	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,2x16 mm	0206 42 16	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,2x19 mm	0206 42 19	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,2x25 mm	0206 42 25	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,8x13 mm	0206 48 13	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,8x16 mm	0206 48 16	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,8x19 mm	0206 48 19	100
Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias® 4,8x25 mm	0206 48 25	100
Embout AW® AW 10	0614 511 0	1

Désignation	Art. N°	Quantité
Embout AW® AW 20	0614 512 0	1
Embout AW® AW 30	0614 512 5	1
Compartment de rangement plastique, 4.4.1 16-fach	5581 003 002	1
Système de rangement à compartiments 4.4.1		1