

CLÉ À CHOCS À BATTERIE LI-ION 18 V ASS 18-1/2" HT



Domaine d'application :

Pour le serrage de boulons de roues, boulons de bardage, vis métriques tête hexagonale, d'écrous, de tirefonds, de vis béton...

Précautions d'emploi :

ATTENTION : il n'est pas possible de régler une valeur précise de couple sur la machine ; à chaque serrage, il est recommandé de vérifier le couple avec une clé dynamométrique.

Contenu :

Désignation	Art. N°	Condit.
Clé à chocs à batterie 18 V ASS 18-1/2"	0700 725 X	1
Batterie LI-AS 18 V / 5,0 Ah	0700 913 734	2
Chargeur AL 60-AS-LI	0700 813	1
Notice d'utilisation	-	1
Alvéole de rangement	0955 030 725	1
Coffret ORSY 200	0955 251	1

Données techniques :

Modèle	ASS 18-1/2" HT
Tension	18 V
Capacité de la batterie	5,0 Ah
Vitesse à vide	0 à 1900 tours/min
Cadence de frappe	0 à 2200 coups/min
Couple de vissage maximal	610 Nm
Porte-outil	carré 1/2"
Niveau de bruit (EN 60745)	80 dB(A)
Intensité de bruit (EN 60745)	91 dB(A)
Vibrations (EN 60745)	11,3 m/s ²
Dimensions (long. x ép. x haut.)	226 x 80 x 260 mm
Poids (avec batterie)	3,1 kg

Technologie Li-Ion 5,0 Ah.

Clé à chocs sans fil puissante et robuste.
Serrage jusqu'à 610 Nm dans
l'assemblage métallique et la fixation
béton.

Art. N° 0700 725 5

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Technologie Lithium-Ion :
 - puissance constante,
 - pas d'effet mémoire,
 - autodécharge très faible,
 - autonomie importante,
 - protection de l'environnement.
- Durée de vie importante :
 - carter composé en alliage d'aluminium et en polyamide 6.6 pour une bonne résistance à la corrosion et aux chocs,
 - grandes ouvertures de ventilation pour un échauffement minimal du moteur,
 - système électronique de sécurité en cas de surcharge ou de surchauffe.
- Confort de travail :
 - robuste, compacte et revêtement "soft-grip" sur la poignée pour une excellente prise en main,
 - moteur 4 pôles pour une rapidité élevée de vissage,
 - interrupteur avec variateur de vitesse pour un démarrage progressif sans à-coups,
 - indicateur 4 LED sur la batterie pour une lecture rapide du niveau de charge,
 - commutateur de rotation gauche/droite avec position de sécurité évitant tout démarrage involontaire,
 - chargeur 1 heure avec coupure de sécurité en cas de surchauffe,
 - coffret ORSY 200 résistant aux chocs et contenant deux batteries, un chargeur et la notice.



Produits associés :

Douilles à choc