

# Abroncsszerelő paszta Sztk., tgc., és motorkerékpár abroncsok szereléséhez



Tartalom	Szín	Cikkszám	Cse./db
5 kg	fehér/átlátszó	<b>0890 122 1</b>	1
	fekete	<b>0890 124 1</b>	

## Ecset az abroncsszerelő pasztához

- Hossz: 28 cm.
- Hajlított kivitel.
- Stabil, kompakt kivitel.

**Cikkszám 0693 080 0** Cse./db 1

## Műszaki adatok

pH-érték	~ 8
Felhasználási hőmérséklet	-15°C-tól +40°C-ig
Lobbanáspont	> 100°C
Sűrűség 20°C-on	1,04 g/cm <sup>3</sup>
Raktározhatóság	24 hónap
Lehetséges anyagkombinációk	Gumi/acél Gumi/könnyműfém Gumi/műanyag

Ezek az adatok ajánlások, melyek saját tapasztalatainkon alapulnak. Használat előtt végezzen próbát! További adatokat a biztonságtechnikai adatlapon talál.

### Felhasználás:

Felhordás ecsettel vagy szivaccsal.

### Leszerelés:

Megfelelő kerékszerelő gép segítségével távolítsa el a gumit a felniről. Hordjon fel ecset vagy szivacs segítségével egy kevés szerelőpasztát a felni hornyára, és a gumi peremére.

### Szerelés:

Felszerelése előtt tisztítsa meg a felnit, és az abroncsot a régi szerelőpaszta maradékától. Ehhez a Würth Féktisztítót (0890 108 7) ajánljuk.

Az esetleges rozsdát drótkefével távolítsa el. Ezáltal a Würth Szerelőpaszta hatása még jobban érvényesül. Ezután kenje fel vékonyan a pasztát az abroncs peremére és a felni hornyára, majd a megfelelő berendezés segítségével szerelje fel az abroncsot a felnire. Az abroncs szakzerű felszerelése a nyugodt futás elengedhetetlen feltétele.

- Jó síkosító képesség.

#### **Előnye:**

- Minimális erőszükséglet és időigény a szereléshez.
- Kiseb kopás a gépen.
- Kíméli az abroncsot és a felni hornyát.
- Könnyebb centrírozás.

- Fekete:

#### **Előnye:**

- Nem látszódik a szerelőpaszta nyoma a gumi peremén.

- Rövid száradási idő.

#### **Előnye:**

- Erős kapcsolat az abroncs és a felni között már röviddel a száradás után.
- Csökkenti az esetleges reklamációk és garanciális utómunkák számát.

- Gumi és felniápolás.

#### **Előnye:**

- Lágyan tartja a gumit, ezzel biztosítja a tartós tömítettségét a felni és az abroncs között.
- Megakadályozza a korróziót.
- Gátolja a felni és a gumi összeragadását.

- Semleges pH értékű.

#### **Előnye:**

- Nem támadja meg sem az abroncsot, sem a felnit.
- Bőr és környezetbarát.

- Alkalmos defektmentes gumikhoz.

#### **Előnye:**

- Alkalmazható az új gumigenerációknál.

- Nincs egészségkárosító hatása.

- Mentés a károsító oldószerektől.

- A gumi peremét a nyári/téli raktározás idején is lágyan tartja.

- Szilikonmentes.



**Gumifelújító hab**  
**Cikkszám: 0890 121**