

## CSILLAG-VILLÁSKULCSKÉSZLET, TÁSKÁS, 28 RÉSZES



### Csillag-villáskulcs, paraméterek

- Kivitel: metrikus, rövid
- Kihajtás: Csillagoldal POWERDRIV®, tizenkétlapú
- Szabvány: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Anyaga: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott, polírozott fej és gyűrű
- Forma: Csillagoldal 15°-ban döntött, pofák 15°-ban hajlítva

<b>Cikkszám</b>	<b>0713 301 052</b>
<b>Cs.e./db.</b>	1
<b>Szerszámok száma a készletben</b>	28 db
<b>Min./max. kulcsnyílás</b>	5,5-34 mm

Professzionális, ellenálló, kiváló minőségű textil táskában szállítva

Szállítási terjedelem a következő cikkszámhoz:	Jelölés	Cikkszám	Szám
<b>0713 301 052</b>	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 055</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 06</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 07</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 08</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 09</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 10 mm; Hosszúság 140 mm	<b>0713 301 10</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 11</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 12</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 13 mm; Hosszúság 170 mm	<b>0713 301 13</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 14</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 15</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 16</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 17 mm; Hosszúság 205 mm	<b>0713 301 17</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 18</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 19 mm; Hosszúság 230 mm	<b>0713 301 19</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 20</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 21</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 22 mm; Hosszúság 260 mm	<b>0713 301 22</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 23</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 24 mm; Hosszúság 280 mm	<b>0713 301 24</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 25</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 26</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 27 mm; Hosszúság 310 mm	<b>0713 301 27</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 28</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 29</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 30 mm; Hosszúság 340 mm	<b>0713 301 30</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma 32 mm; Hosszúság 350 mm	<b>0713 301 32</b>	1
	Csillag-villás kulcs, rövid forma	<b>0713 301 34</b>	1