

## Viti autoforanti pias<sup>®</sup>, testa larga, assortimento


1032 pezzi in valigetta 4.4.1. WN 218, acciaio zincato bianco (A3K), impronta AW

Viti autoforanti pias con testa larga, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm e Ø 5,5 mm, con inserti

Normative	WN 218
Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Numero pezzi nell'assortimento/kit	1032 PZ
Peso prodotto (per pezzo)	4297 g
Tipo di impronta	AW
Design	Con flangia




ORSY



Art. n. 5964 021 800

P. Qtà: 1

### Dettagli/applicazione



### Indicazione

Pressione di contatto durante la lavorazione di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

#### Contenuto art. n. 5964 021 800

Denominazione	Art. n.	Quantità
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,2x13 mm	<b>0218 142 13</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,2x16 mm	<b>0218 142 16</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,2x19 mm	<b>0218 142 19</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,2x25 mm	<b>0218 142 25</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,8x16 mm	<b>0218 148 16</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,8x19 mm	<b>0218 148 19</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,8x22 mm	<b>0218 148 22</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias <sup>®</sup> 4,8x35 mm	<b>0218 148 35</b>	50

<b>Denominazione</b>	<b>Art. n.</b>	<b>Quantità</b>
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias® 5,5x19 mm	<b>0218 155 19</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias® 5,5x25 mm	<b>0218 155 25</b>	100
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias® 5,5x38 mm	<b>0218 155 38</b>	50
Vite autoforante con testa flangiata e impronta AW Pias® 5,5x50 mm	<b>0218 155 50</b>	30
Insero AW® AW 20		1
Insero AW® AW 25		1
Insero termoformato per valigia 4.4.1 12-fach	<b>5581 003 003</b>	1
Valigetta sistema 4.4.1		1