

## Ravvivante per legno A

**Per un trattamento intensivo e profondo del legno ingrigito**

### Azione intensa e profonda

- Penetra in profondità nei pori
- Rimuove lo sporco in profondità

### Ripristina il colore originale del legno

- Non altera la qualità del legno
- Non richiede levigature impegnative

### Costituisce un sistema con il ravvivante per legno B

- Sistema coordinato ed efficace
- Pulisce, ravviva e illumina

### Facile da utilizzare

- Fragranza piacevole e delicata
- Semplice utilizzo

### Delicato sui materiali

Non scolora o danneggia il legno

**Valore del pH nella forma non diluita: 13,5**

### Senza AOX e silicone



Contenuto	1 l
Base chimica	Idrossido di sodio
Odore/profumo	Saponoso
Colore	Incolore
Valore pH/condizioni	13,5/non diluito
Condizioni per densità	1,03 g/cm <sup>3</sup> /a 20°C
Senza AOX	Sì
Senza silicone	Sì

**Art. n. 0890 997 200**

P. Qtà: 1 / 6

### Dettagli/applicazione

Il ravvivante per legno A è utilizzato per trattamento intensivo di legno all'aperto pesantemente rovinato dalle intemperie ed ingrigito, ad es. teak, bangkirai, abete, pino, larice e rovere e costituisce un sistema in combinazione con il ravvivante per legno B. Adotta per superfici in legno non trattato o oliato.



## Istruzioni

Bagnare accuratamente il legno. A seconda del livello di sporco, applicare il ravnivante puro o diluito con acqua fino a 3-5 parti. Dopo l'applicazione, lasciare agire per circa 15 min, quindi eliminare lo sporco con una spazzola medio-rigida. Consumo: ca. 5-20 m<sup>2</sup>/l. Asportare lo sporco accuratamente con acqua. Applicare il ravnivante per legno B immediatamente dopo il trattamento con il ravnivante per legno A.

## Indicazione

Non utilizzare su superfici calde o esposte ai raggi solari. Il ravnivante per legno A deve essere sempre neutralizzato con il ravnivante per legno B. Lavorando così in modo che un eccesso di soluzione pulente può essere rimossa facilmente. Evitare piani d'appoggio in pietra o legno. Proteggere dal gelo.

Da applicare solo in combinazione col ravnivante per legno B

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Poiché il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o funge da servizio di consulenza, non si assume alcuna responsabilità, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.

<b>Prodotti correlati</b>	<b>Art. n.</b>
Spazzola a mano	<b>0891 350 102</b>
Spazzola per lavaggio	<b>0891 350 201</b>
Manico in alluminio	<b>0891 350 210</b>