

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A



Avvitatore estremamente compatto con potente batteria agli ioni di litio da 12 V. Ideale per tutte le applicazioni leggere di foratura e avvitatura.

Pratico utensile per lavorare senza fare troppa fatica; ideale anche in caso di foratura/avvitatura ad altezze al di sopra della testa dell'utilizzatore in zone ristrette

Design compatto, leggero ed ergonomico

Batterie agli ioni di litio

Tempi di esercizio più estesi per ciascuna carica della batteria. Il pratico indicatore di carica della batteria segnala in ogni momento la carica residua.

Adatto per lavori di foratura e avvitamento

Il trapano avvitatore a batteria è adatto sia per avvitare sia per forare grazie al motore a 2 velocità.

Protezione contro i sovraccarichi

Evita di danneggiare il motore e la batteria a causa del sovraccarico.

L'area di lavoro è sempre ben illuminata


Illuminazione LED

Compatibile con tutti i prodotti con batteria da 10,8 e 12 V

Tensione nominale	12 V/DC
Coppia max duro/morbido	30/15 Nm
Apertura mandrino min/max	1-10 mm
Diametro foro max nell'acciaio	10 mm
Lunghezza	169 mm
Altezza	178 mm

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2	Attacco mandrino	Numero di batterie/batterie ricaricabili	Capacità batteria	Diametro vite max	Peso con batteria ricaricabile	Art. n.	P. Qtà
	1/2 poll. x 20 UNF	0 PZ	0 Ah	7 mm	0,95 kg	5700 130 000	1

Numero di giri a vuoto min/ max velocità 1/2	Attacco mandrino	Numero di batterie/ batterie ricaricabili	Capacità batteria	Diametro vite max	Peso con batteria ricaricabile	Art. n.	P. Qtà
0-400/0-1300 G/min	1/2 poll. x 20 UNF	2 PZ	2 Ah		0,95 kg	5700 130 002	1
0-400/0-1300 G/min	1/2 poll. x 20 UNF	0 PZ			0,95 kg	5700 111 01	1
0-400/0-1300 G/min	1/2 poll. x 20 UNF	2 PZ	2 Ah		0,95 kg	5700 111 2	1
		2 PZ	2 Ah		950 g	5700 111 5	1



PICK YOUR POWER

Contenuto art. n. 5700 130 002		
Denominazione	Art. n.	Quantità
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 2 Ah	5700 139 002	2
Caricabatterie 12 V AL 40-LI 12 V	5700 139 400	1
Contenuto art. n. 5700 111 01		
Denominazione	Art. n.	Quantità
Valigetta sistema 4.4.2	5581 021 000	1
Termoformato per valigetta per macchine MASTER		1
Contenuto art. n. 5700 111 2		
Denominazione	Art. n.	Quantità
Insero Phillips PH2; Lunghezza 25 mm	0614 176 461	1
Insero Pozidriv PZ2	0614 176 652	1
Insero Pozidriv PZ3	0614 176 653	1
Portainseri universale E 6.3 (1/4")	0614 176 711	1
Bit box vuoto		1
Insero AW® 20		1
Insero AW® 30		1
Insero AW® 40		1
Valigetta sistema 4.4.2	5581 021 000	1
Caricabatterie 12-volt AL 30-LI	5700 896	1
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 2 Ah		2
Termoformato per valigetta per macchine MASTER		1

Prodotti correlati	Art. n.
Batteria per utensili Würth Ioni di litio, 12 volt 4 Ah	5700 996 400
Batteria agli ioni di litio da 12 V con caricabatterie e 2 batterie 4 Ah	5703 200 140

Prodotti correlati per	Denominazione	Art. n.
5700 111 01	Caricabatterie 12-volt AL 30-LI	5700 896