


Disco abrasivo a secco per legno KP perfect

Per la pre-levigatura di legno morbido e legno duro non trattati, MDF, OSB (Oriented Strand Board, pannello di scaglie orientate), pannelli impiallacciati e compensato.

Eccellente rimozione del materiale e lunga durata se utilizzato per lavori di pre-levigatura e senza polvere

Asportazione della polvere notevolmente migliorata grazie al design a fori multipli



Solo a fini illustrativi

Forma	Rondella
Sistema adesivo	A strappo
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio (corindone bianco)

Diametro (Ø)	Grana	Schema di foratura	Macchine idonee	Art. n.	P. Qtà
125 mm	P40	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 004	50
125 mm	P60	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 006	50
125 mm	P80	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 008	50
125 mm	P100	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 010	50
125 mm	P120	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 012	100
125 mm	P150	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 015	100
125 mm	P180	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 018	100
125 mm	P220	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 022	100
125 mm	P240	Perforazioni multiple	Levigatrice orbitale D 125	0583 352 024	100
150 mm	P40	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 004	50
150 mm	P60	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 006	50
150 mm	P80	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 008	50
150 mm	P100	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 010	50
150 mm	P120	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 012	100
150 mm	P150	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 015	100
150 mm	P180	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 018	100
150 mm	P220	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 022	100
150 mm	P240	Perforazioni multiple	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 353 024	100
150 mm	P40	Non punzonato	Bona FlexiSand, Witte Quadro, Janser TrivoDisc, Bona CombiEdge, Lägler Flip, Lägler Elan, Pallmann Gecko Star, Janser Panda, Janser RS 150, Janser EMU, Levigatrice rotorbitale D 150	0583 550 40	50
150 mm	P60	Non punzonato	Bona FlexiSand, Witte Quadro, Janser TrivoDisc, Bona CombiEdge, Lägler Flip, Lägler Elan, Pallmann Gecko Star, Janser Panda, Janser RS 150, Janser EMU, Levigatrice rotorbitale D 150	0583 550 60	50

Diametro (Ø)	Grana	Schema di foratura	Macchine idonee	Art. n.	P. Qtà
150 mm	P80	Non punzonato	Bona FlexiSand, Witte Quadro, Janser TrivoDisc, Bona CombiEdge, Lägler Flip, Lägler Elan, Pallmann Gecko Star, Janser Panda, Janser RS 150, Janser EMU, Levigatrice rotorbitale D 150	0583 550 80	50
150 mm	P100	Non punzonato	Bona FlexiSand, Witte Quadro, Janser TrivoDisc, Bona CombiEdge, Lägler Flip, Lägler Elan, Pallmann Gecko Star, Janser Panda, Janser RS 150, Janser EMU, Levigatrice rotorbitale D 150	0583 550 100	50
150 mm	P120	Non punzonato	Bona FlexiSand, Witte Quadro, Janser TrivoDisc, Bona CombiEdge, Lägler Flip, Lägler Elan, Pallmann Gecko Star, Janser Panda, Janser RS 150, Janser EMU, Levigatrice rotorbitale D 150	0583 550 120	100
150 mm	P180	Non punzonato	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 550 180	100
150 mm	P240	Non punzonato	Levigatrice rotorbitale D 150	0583 550 240	100

Dettagli/applicazione

Materiale abrasivo di alta qualità per levigatura manuale.

Particolarmente adatto per legno; la grana fine è adatta anche a vernici morbide quali le vernici acquose.

Levigatura di elevata qualità e lunga durata grazie al legnate in resina sintetica.

Indicazione

I dischi non forati (art. n. 0583550*) sono adatti anche per le levigatrici per bordi.