

## Disco abrasivo Useit® Superpad, legno

**Per legno duro e legno dolce (trattati e non), stucchi, plastica, pannelli in cartongesso, vernici, materiali polimerici e materiali minerali (pietra artificiale)**

**La polvere di levigatura viene completamente aspirata dall'intera superficie**


- Nessun intasamento, elevate prestazioni di levigatura, lunga durata, superficie lavorata uniforme
- Lavorazione priva di polvere e senza aloni

**Risparmio di tempo e denaro**

Tempi di levigatura più brevi ed efficaci con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto agli abrasivi forati tradizionali

**Nessun intasamento del disco abrasivo**

A differenza degli abrasivi forati tradizionali, il sistema di perforazione di Useit Superpad Wood di Würth è stato ottimizzato per il materiale e la quantità di polvere prodotta



Solo a fini illustrativi




Forma	Rondella
Schema di foratura	Perforazioni multiple
Sistema adesivo	A strappo
Materiale abrasivo	Ossido di alluminio

Diametro (Ø)	Grana	Art. n.	P. Qtà
125 mm	40	0581 202 40	25
125 mm	60	0581 202 60	25
125 mm	80	0581 202 80	25
125 mm	100	0581 202 100	25
125 mm	120	0581 202 120	25
125 mm	150	0581 202 150	25
125 mm	180	0581 202 180	25
125 mm	220	0581 202 220	25
125 mm	240	0581 202 240	25
125 mm	320	0581 202 320	25
125 mm	400	0581 202 400	25
150 mm	40	0581 203 40	25
150 mm	60	0581 203 60	25
150 mm	80	0581 203 80	25
150 mm	100	0581 203 100	25
150 mm	120	0581 203 120	25
150 mm	150	0581 203 150	25
150 mm	180	0581 203 180	25
150 mm	220	0581 203 220	25
150 mm	240	0581 203 240	25
150 mm	320	0581 203 320	25
150 mm	400	0581 203 400	25
150 mm	500	0581 203 500	25

Diametro (Ø)	Grana	Art. n.	P. Qtà
150 mm	600	<b>0581 203 600</b>	25
200 mm	220	<b>0581 204 220</b>	25
200 mm	400	<b>0581 204 400</b>	25
225 mm	40	<b>0581 205 40</b>	25
225 mm	60	<b>0581 205 60</b>	25
225 mm	80	<b>0581 205 80</b>	25
225 mm	100	<b>0581 205 100</b>	25
225 mm	120	<b>0581 205 120</b>	25
225 mm	150	<b>0581 205 150</b>	25
225 mm	180	<b>0581 205 180</b>	25
225 mm	220	<b>0581 205 220</b>	25

## Dettagli/applicazione

Würth Superpad Wood è adatto per l'impiego con qualsiasi platorello (indipendentemente dai fori), con o senza aspirazione della polvere.



## Indicazione

I dischi abrasivi con diametro da 225 mm sono pensati soprattutto per la levigatura di pannelli in cartongesso stuccati in costruzioni a secco (indicati per la levigatrice a "giraffa").

Prodotti correlati	Art. n.
Adattatore a gancio e anello SuperSoft	<b>0702 121 001</b>
Adattatore a gancio e anello Rigido	<b>0702 121 002</b>
Tubo di prolunga	<b>0702 121 003</b>
Levigatrici per pareti e soffitti WSS 225-E COMPACT	<b>0702 121 1</b>
Flessibile di aspirazione, elettroconduttivo	<b>0702 400 275</b>