

Assortimento di viti autoforanti Pias[®], testa cilindrica bombata

1603 pezzi in valigetta 4.4.1. Acciaio zincato, bianco (A3K), impronta AW


Materiale	Acciaio
Superficie	Zincato
Numero pezzi nell'assortimento/kit	1603 PZ
Peso prodotto (per pezzo)	4690 g
Tipo di impronta	AW

Art. n. 5964 020 600

P. Qtà: 1




ORSY



4.4.1

Dettagli/applicazione



Contenuto art. n. 5964 020 600

Denominazione	Art. n.	Quantità
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,5x13 mm	0206 35 13	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,5x16 mm	0206 35 16	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,5x19 mm	0206 35 19	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,5x9,5 mm	0206 35 95	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,9x13 mm	0206 39 13	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,9x16 mm	0206 39 16	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,9x19 mm	0206 39 19	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 3,9x25 mm	0206 39 25	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,2x13 mm	0206 42 13	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,2x16 mm	0206 42 16	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,2x19 mm	0206 42 19	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,2x25 mm	0206 42 25	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,8x13 mm	0206 48 13	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,8x16 mm	0206 48 16	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,8x19 mm	0206 48 19	100
Vite autoforante, testa cilindrica (bassa) con inserto AW Pias [®] 4,8x25 mm	0206 48 25	100
Inserto AW [®] AW 10	0614 511 0	1

Denominazione	Art. n.	Quantità
Insero AW® AW 20	0614 512 0	1
Insero AW® AW 30	0614 512 5	1
Insero termoformato per valigia 4.4.1 16-fach	5581 003 002	1
Valigetta sistema 4.4.1		1