

Kit inserti con clip metallica per cintura

17 pezzi. Pratico kit con tutti gli inserti più usati

- Accesso rapido agli inserti
- 16 inserti: Lunghezza 25 mm, attacco 1/4"
- 1 portainseriti universale



Impronta	1/4 poll.
Numero pezzi nell'assortimento/kit	17 PZ

Lunghezza	Larghezza	Altezza	Art. n.	P. Qtà
25 mm			0614 203	1
170 mm	52 mm	19 mm	0614 211	1

Dettagli/applicazione



Contenuto art. n. 0614 203

Denominazione	Art. n.	Quantità
Inserto a taglio 0,8 x 5,5 mm; Lunghezza 25 mm	0614 175 653	1
Inserto Phillips PH1; Lunghezza 25 mm	0614 176 274	1
Inserto Phillips PH2; Lunghezza 25 mm	0614 176 461	1
Inserto Pozidriv PZ1	0614 176 651	1
Inserto Pozidriv PZ2	0614 176 652	1
Inserto Pozidriv PZ3	0614 176 653	1
Supporto universale E 6.3 (1/4")	0614 176 702	1
Inserto a esagono incassato 4 mm; Lunghezza 25 mm	0614 176 94	1
Inserto a esagono incassato 5 mm; Lunghezza 25 mm	0614 176 95	1
Inserto TX 15	0614 311 5	1
Inserto TX TX20; Lunghezza 25 mm	0614 312 0	1
Inserto TX TX25; Lunghezza 25 mm	0614 312 5	1
Inserto TX TX30; Lunghezza 25 mm	0614 313 0	1
Inserto AW® 10		1
Inserto AW® 20		1
Inserto AW® 25		1
Inserto AW® 30		1

Contenuto art. n. 0614 211

Denominazione	Art. n.	Quantità
Inserto a taglio 0,8 x 5,5 mm; Lunghezza 25 mm	0614 175 653	1

Contenuto art. n. 0614 203

Denominazione	Art. n.	Quantità
Insero a esagono incassato 4 mm, Lunghezza 25 mm		1
Insero a esagono incassato 5 mm, Lunghezza 25 mm		1
Insero Phillips PH1; Lunghezza 25 mm	0614 176 274	1
Insero Phillips PH2; Lunghezza 25 mm	0614 176 461	1
Insero Pozidriv PZ1; Lunghezza 25 mm	0614 176 651	1
Insero Pozidriv PZ2; Lunghezza 25 mm	0614 176 652	1
Insero Pozidriv PZ3; Lunghezza 25 mm	0614 176 653	1
Supporto universale E 6.3 (1/4") Lunghezza 74 mm	0614 176 702	1
Insero TX TX15, Lunghezza 25 mm	0614 311 5	1
Insero TX TX20; Lunghezza 25 mm	0614 312 0	1
Insero TX TX25; Lunghezza 25 mm	0614 312 5	1
Insero TX TX30; Lunghezza 25 mm	0614 313 0	1
Insero RW® RW10, Lunghezza 25 mm	0614 70 10	1
Insero RW® RW20, Lunghezza 25 mm	0614 70 20	1
Insero RW® RW30, Lunghezza 25 mm	0614 70 30	1
Insero RW® RW40, Lunghezza 25 mm	0614 70 40	1