

NASTRO ADESIVO EURASOL® MAX



largh. [mm]	lungh. [m]	Art.
60	25	0992 710 160
100		0992 710 162
190		0992 710 161

Campi d'impiego:


Per incollare permanentemente teli da sottotetto (applicazione su facciate ventilate), barriere al vapore e barriere regola-vapore; il colore nero del materiale di base rende questo nastro particolarmente idoneo all'uso in abbinamento al telo Wütop Trio. Adatto a sigillare ed incollare ermeticamente sovrapposizioni dei suddetti teli. Ideale anche per incollare a tenuta ermetica giunti di pannelli OSB accoppiati. Indicato per posa interna ed esterna.

Avvertenze:

Il fondo dev'essere asciutto, sgrassato e perfettamente pulito. Prestare attenzione che non ci sia formazione di condensa in fase d'incollaggio. Il nastro incollato non dev'essere soggetto a trazione permanente.

Dati tecnici:	
adesivo	acrilico a base acquosa
tenuta adesivo (DIN EN 1939)	ca. 35N / 25 mm.
materiale di supporto	polietilene (PE) stabilizzato ai raggi UV, con trama di rinforzo
spessore	ca. 0,29 mm
temperatura d'applicazione	da -10°C a +50°C
temperatura d'esercizio	da -40°C a +100°C
piena tenuta dell'adesivo	dopo 6 ore
tempo di stoccaggio	24 mesi, conservato in confezione chiusa, in luogo fresco ed asciutto

Articoli aggiuntivi:



Wütop® Trio
telo da sottotetto
Art. 0681 001 001



Wütop® 150 TR2
telo traspirante
Art. 0681 001 092



Wütop® 170
telo traspirante
Art. 0681 001 016



Wütop® 200
membrana traspirante
Art. 0681 001 200

Nastro di colore nero ad alto potere adesivo, versatile nell'impiego, per incollaggi a tenuta ermetica

Massima prestazioni

- resistenza ai raggi UV per 12 mesi (irraggiamento solare del Centro Europa)
- resistenza alla pioggia
- particolarmente idoneo per uso esterno

Ottima resistenza all'umidità ed all'invecchiamento

- incollaggio garantito a tenuta ermetica permanente
- massima sicurezza in caso di Blower-Door-Test
- protezione contro l'umidità e la formazione di muffa nell'isolamento

Ottima adesione istantanea e duratura nel tempo

- lavorazione veloce, facile e sicura
- incollaggio a tenuta immediata, crescente con il passare del tempo

Materiale di base di colore nero

- ottimo risultato estetico, se impiegato in abbinamento al telo da sottotetto Wütop Trio Art. 0681 001 001

Grande versatilità d'impiego

- idoneità all'applicazione interna ed esterna, grazie alla speciale pellicola stabilizzata ai raggi UV e resistente alla pioggia
- ottima adesione sulla maggior parte dei materiali comunemente utilizzati nell'edilizia
- testato in camera climatica

Materiale di base molto flessibile

- grande adattabilità ed ottima penetrazione in punti difficilmente accessibili

Senza solventi

Applicazione:

Staccare per alcuni centimetri la pellicola protettiva e fissare il nastro adesivo EURASOL® Max sul giunto da incollare. Asportare progressivamente la pellicola applicando, contemporaneamente, una pressione adeguata per fare aderire il nastro sull'intera lunghezza del giunto. Controllare che lo stesso sia ben incollato su tutta la sua superficie, infine tagliarlo con un coltello.