

Levigatrice roto-orbitale ETS 150-E COMPACT

Levigatrice rotorbitale piccola e maneggevole progettata per lavori di carteggiatura su legno, metallo e rivestimenti

Ottima maneggevolezza e facilità d'uso

Le dimensioni ridotte consentono un'ottima maneggevolezza e una lavorazione efficiente.

Impostazione ottimale

Il livello di vibrazioni può essere impostato per qualsiasi applicazione, secondo necessità.

Funzionamento con vibrazioni ridotte

La comoda impugnatura con rivestimento in gomma assorbe le vibrazioni forti.

Elevata efficienza

La corsa di 5 mm della smerigliatrice eccentrica garantisce un'elevata asportazione durante l'uso.

Maggiore durata

Il motore brushless EC garantisce un tempo di utilizzo prolungato della macchina, con conseguente maggiore efficienza e costi di manutenzione ridotti.

Protezione da riavviamento

Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.





Tensione nominale	220 V/CA
Frequenza	50 Hz
Classe di protezione	Classe di protezione II/isolamento di protezione
Potenza assorbita	350 W
Numero di giri a vuoto min/max	4000-10000 G/min
Diametro piastra abrasiva	150 mm
Diametro orbita	5 mm
Peso dispositivo	1210 g
Lunghezza cavo	4 m

Art. n. 0702 124 007

P. Qtà: 1

Confezione singola

Dettagli/applicazione



Indicazione

- Lasciare riscaldare la levigatrice roto-orbitale per un breve periodo prima dell'uso.
- Manicotti di raccordo universali per aspiratore da ordinare separatamente.

Contenuto art. n. 0702 124 007

Denominazione	Art. n.	Quantità
Disco abrasivo	0702 124 001	
Chiave fissa a due bocche	0708 124 016	

Prodotti correlati

	Art. n.
Disco abrasivo Useit® Superpad, legno Grana 80	0581 203 80
Disco abrasivo Useit® Superpad, legno Grana 120	0581 203 120
Disco abrasivo Useit® Superpad, legno Grana 240	0581 203 240
Disco abrasivo a secco KFZ RED PERFECT® Grana P80	0581 353 008
Disco abrasivo a secco KFZ RED PERFECT® Grana P120	0581 353 012
Disco abrasivo a secco KFZ RED PERFECT® Grana P240	0581 353 024
Disco abrasivo a secco per legno KP perfect Grana P80	0583 353 008
Disco abrasivo a secco per legno KP perfect Grana P120	0583 353 012

Prodotti correlati	Art. n.
Disco abrasivo a secco per legno KP perfect Grana P240	0583 353 024
Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect Grana 80	5506 353 008
Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect Grana 120	5506 353 012
Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect Grana 240	5506 353 024
Manicotto di raccordo universale ad aggancio	0702 400 043
Manicotto di raccordo universale	0702 400 249