


Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE



Solo a fini illustrativi



Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con livelli di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili, sviluppato da Würth in conformità con i requisiti del settore

- Tre livelli di potenza più una modalità automatica aggiuntiva che spegne il motore quando il meccanismo di impatto viene avviato, riducendo così al minimo il rischio di danni alla connessione della vite
- L'alta velocità e la frequenza d'impatto determinano una maggiore coppia di distacco fino a circa 800 Nm, che permette anche di allentare i dadi delle ruote bloccati
- Il motore senza spazzole con protezione da sovraccarico richiede poca manutenzione ed è di lunga durata e potente
- Lavoro senza sforzo e facile da usare grazie al design compatto e leggero con impugnatura gommata
- Nessun rinculo o effetto di coppia sul polso
- Illuminazione ottimale dell'area di lavoro grazie al triplo LED sulla testa dell'ingranaggio


Numero di giri a vuoto min/max	0-2750 G/min
Numero colpi min/max	0-3500 G/min
Coppia max per serraggio duro	460 Nm
Per vite	M10 - M20
Dispositivo di fissaggio utensile	1/2 poll. attacco quadro esterno
Lunghezza	199 mm
Larghezza	71 mm
Altezza	253 mm
Peso con batteria ricaricabile	2,4 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili	Capacità batteria	Art. n.	P. Qtà
0 PZ	0 Ah	5701 406 000	1
2 PZ	5 Ah	5701 406 004	1

Dettagli/applicazione

L'ASS 18-1/2 pollici COMPACT M-CUBE è ideale per stringere e allentare connessioni a vite strette e metriche fino a una dimensione massima di M20.

Il settore automobilistico utilizza ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE per allentare i dispositivi di fissaggio delle ruote.



Istruzioni

La modalità automatica è adatta solo per avvitamenti di viti metriche che non richiedono una coppia specifica. Se la testa della vite è arrivata a filo del pezzo nel corso dell'avvitamento e il meccanismo di impatto del dispositivo si avvia, il motore si spegne automaticamente.

Indicazione

Gli avvitatori a impulsi non sono avvitatori dinamometrici. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l'avvitatore ad impulsi. Usare protezioni per l'udito e gli occhi.

Contenuto art. n. 5701 406 004

Denominazione	Art. n.	Quantità
Valigetta sistema 8.4.2	5581 011 000	1
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah	5703 450 000	2
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE	5705 860 000	1
Termoformato per valigetta per macchine MASTER		1

Pezzo di ricambio

	Art. n.
Batteria Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 4 Ah	5704 180 000
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE	5705 180 000

Prodotti correlati

	Art. n.
Chiavi a bussola rinforzate 1/2"	0714 134 30
Cetus X-treme safety goggles 65 KB	0899 102 382
Valigetta sistema 8.4.2	5581 011 000
Assortimento di chiavi a bussola a percussione da 1/2"	0714 900 100
Serie chiavi a bussola a percussione 1/2"	0714 900 200
Cetus X-treme safety goggles	0899 102 380
Cuffia antirumore WNA 200	0899 300 410