

Klopboormachine SB 13-XE

Sterke, universele 13mm-klopboor met ergonomische handgreep en eenvoudig schakelen van normale stand naar slagstand

Voorkomt doordraaien van het gereedschap in de boorkop

Snelspanboorkop met enkele kraag, spankrachtvergrendeling en hardmetalen klembekken

Binnen enkele seconden kunnen defecte kabels worden vervangen of langere kabels worden aangesloten

Speciaal aansluitsysteem

Grote betrouwbaarheid en optimale krachtoverbrenging

Volmetalen planeetwielen

Traploze toerentalregeling

Elektronische snelheidsregelaar met stelwiel

Voorkomt onbedoeld omschakelen

2-standenschakelaar met vergrendeling op de buitenkant van de behuizing.

Rechts/linksschakelaar boven op de behuizing

Onderhoudsdeksel voor eenvoudige vervanging van de koolborstels

Extra vervangende koolborstels in de handgreep

Veilige grip, ook bij hoge momenten

Robuuste extra handgreep met diepteaanslag

Klemkraag komt overeen met Europese norm

3 jaar garantie

3 jaar garantie op productie- en materiaalfouten


Uitgesloten zijn schades ontstaan door onjuist gebruik, overbelasting of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.



Nominale spanning	230 V AC
Min./max. frequentie	50/60 Hz
Beschermklasse	Beschermingsklasse II/beschermende isolatie
Ingangsvermogen	750 W
Uitgaand vermogen	375 W
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.	0-1200/0-3400 t/min
Aantal slagen	31500 t/min
Max. boordiameter in staal	13 mm

Boorhouderopname	1/2 inch x 20 UNF
Min./max. boorkopspanbereik	1-13 mm
Lengte x hoogte	335 x 207 mm
Machinengewicht	2,2 kg
Kabellengte	4 m

Art.nr.	VE
0702 322 0	1
0702 322 2	1



Details/Applicatie/Toepassing



De rechts-links schakelaar aan de bovenzijde van de behuizing zorgt door de optimale positie van de koolborstels voor een maximaal koppel in beide draairichtingen en verlengt de levensduur van de koolborstels aanzienlijk.



Verwisselbare aansluitkabel: draai de kabelstekker naar links en verwijder de kabel. Nieuwe kabel erin steken en vergrendelen door rechtsom te draaien.

Leveringsomvang van art.nr. 0702 322 2

Benaming	Art.nr.	Aantal
Handle		1
Kofferinlay voor MASTER-machines	0955 031 322	1
Systeemkoffer 8.4.2	5581 011 000	1

Aanvullende producten

	Art.nr.
Aansluitkabel 4 m	0702 690 002
Aansluitkabel 10 m	0702 690 003