

Onderhoudsolie Multi Cobra

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop

Smeert, reinigt en onderhoudt

- Smeert sluitingen, scharnieren, bussen, kettingen en deursloten
- Stopt kraken en piepen en herstelt glij-eigenschappen van vastzittende en klemmende delen
- Reinigt en onderhoudt kunststof en metalen onderdelen zoals bijvoorbeeld panelen en behuizingen

Verwijdert roest en beschermt tegen corrosie

- Maakt vastgeroeste pennen, pijpfittingen, bouten, moeren, scharnieren, Bowdenkabels, assen, sloten, enz. weer los
- Penetreert en verdringt vocht in elektrische en elektronische componenten
- Voorkomt corrosie op metalen en elektrische onderdelen, kabelansluitingen, relais, stekkers, koppelingen, enz.
- Voorkomt bevroren van slotcilinders en sluitingen

Bevat geen hars, zuren en siliconen

Tast rubber, verf of kunststoffen niet aan



Inhoud	400 ml
Chemische basis	Minerale olie
Kleur	Lichtbruin glashelder
Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik	-10 tot 40 °C
Min./max. temperatuurbereik	-30 tot 130 °C
Houdbaarheid vanaf productie	24 maanden
Verpakking	Spuitbus
Type sproeikop	Bi-directionele sproeikop

Art.nr. 0893 055 400

VE: 1 / 12

Details/Applicatie/Toepassing

Voor het losmaken van verroeste bouten, pijpfittingen, schroeven, moeren, verbindingen, Bowden-kabels, assen, sloten, enz. Smeert sloten, scharnieren, hulzen, kettingen en deurdrangers. Stopt piepen en kraken. Reinigt en verzorgt kunststof en metalen delen, bijv. panelen en behuizingen. Voorkomt corrosie op metalen en elektrische modules, kabelansluitingen, relais, stekkers, koppelingen, enz. Voorkomt bevroren van slotcilinders en sluitingen. Penetreert en verdringt vocht in elektrische en elektronische componenten.

Handleiding

Bus voor gebruik schudden, delen inspuiten en kort laten inwerken. Na gebruik bus omdraaien en leegspuiten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing adviseren wij het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, garanderen wij geen specifieke toepassingsresultaten. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.