

Kruislijnlaser CLL 18

Zelfnivellerende puntlijnlaser voor gebruik binnen- en buitenshuis met zeer goed zichtbare rode laserlijnen.

Goed zichtbare laserlijnen

- De grote openingen in de laser creëren bijzonder lange lijnen.
- Fijne, maar heldere lijnen

Aanzienlijke tijdbesparing Zelfnivellering in seconden

Bediening met één druk op de knop

Alle lijnen kunnen snel en eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met één knop.

Geschikt voor gebruik over lange afstanden

Kan ook worden gebruikt voor het egaliseren over lange afstanden met de LRU 18 handontvanger.

Nivelleringscontrole

Als het zelfnivelleringsbereik wordt overschreden, gaan de laserlijnen knippen. Nivelleringsfouten zijn daardoor uitgesloten.

Flexibele bevestiging

- De laser kan worden bevestigd aan het plafondprofielen, 1/4 en 5/8 inch statieven met de optionele WM 1 universele wandbevestiging.
- Een sterk magneetsysteem, geleverd bij de CLL-A-adapter, houdt de laser gemakkelijk vast op stalen oppervlakken.

Milieuverantwoord en rendabel

- Dankzij de lithium-ion-accu kan het apparaat ook worden gebruikt tijdens het opladen.
- Alkaline batterijen kunnen ook worden gebruikt (batterijhouder meegeleverd).



Lasercategorie	2
Meetnauwkeurigheid (+/- per lengte)	2 mm/10m
Zelfnivelleringsbereik (+/-)	4 graden
Reikwijdte zonder ontvanger	25 m
Reikwijdte met ontvanger	80 m
Minimaal temperatuurinzetbereik	-10 °C
Maximaal temperatuurinzetbereik	50 °C
Lengte	115 mm
Breedte	65 mm
Hoogte	100 mm

Beschermklasse IP	IP 54
Accu/Batterijtype	Li-ion
Accu/Batterij levensduur	Maximaal 44 uur

Art.nr. 5709 300 021

VE: 1

Details/Applicatie/Toepassing



Leveringsomvang van art.nr. 5709 300 021		
Benaming	Art.nr.	Aantal
Richtplaat	5709 300 102	1
Batterijhouder CLL18-PLL18-CLG18		1
Houder voor CLL 18/CLG 18		1
Accu voor CLL 18, CLLG 18 en PLL 18	5709 300 920	1
Oplaadkabel voor CLL 18, CLLG 18 en PLL 18	5709 300 921	1
Kunststof tas voor laser CLL18/PLL18/C		1

Aanvullende producten	Art.nr.
Aluminium krukstatief Anschlussgewinde 5/8 inch	0714 649 303
Universele laserontvanger LRU 18	5709 300 452
Wandbeugel WM 1	5709 300 908

Aanvullende producten voor	Benaming	Art.nr.
5709 300 021	Aluminium krukstatief Anschlussgewinde 5/8 inch	0714 649 303
	Universele laserontvanger LRU 18	5709 300 452
	Wandbeugel WM 1	5709 300 908
	Aluminium krukstatief	0714 649 303
	Universele laserontvanger LRU 18	5709 300 452
	Wandbeugel WM 1	5709 300 908