

SHAMPOO LAVAGEM BI-COMPONENTE



Descrição	Conteúdo	Art.-Nr.	Qt./Emb.
Bidão	25 kg	0893 036 045	1

Aplicação:

Recomenda-se a aplicação do Shampoo Lavagem Bi-Componente com a máquina nebulizadora de espuma para melhor poder usufruir de toda a potencialidade e capacidade deste produto.

Deverá pulverizar toda a área a limpar já com o produto devidamente diluído e de seguida enxaguar com água sob alta pressão de modo a retirar toda a sujidade que se encontra amolecida e suspensa.

A utilização do Shampoo lavagem Bi-Componente implica agitar a embalagem antes de efectuar a mistura com água.

Atenção:

Em caso de sujidades extremas, indicamos uma proporção mais concentrada.

Não aplicar em superfícies quentes ou sob luz solar directa. Não deixar o produto secar por si só.

Utilizar material de protecção adequado no manuseamento do produto.

Características:	
Proporção de mistura	1:50 - Lavagem normal
	1:25 - Lavagem de sujidades tenazes
	1:10 - Lavagem extrema
PH	11.85
Cor	Amarelo claro / Ambar escuro

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis e às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.

Super Shampoo activo Bi-Componente indicado para limpeza de lonas, estruturas e chassis de veículos comerciais, autocarros, maquinaria de construção, motores, jantes e rodovias.

Elevado poder e rapidez de lavagem

Permite uma lavagem mais efectiva e poupança de produto, tendo necessidade de esfregar apenas em casos extremos.

Remoção de sujidades difíceis

Dissolve as manchas mais difíceis como lubrificante, óleo, sujidade da estrada, alcatrão e pedaços de borracha.

Superfícies limpas e brilhantes

Remove a sujidade unicamente com a sua acção química, favorecendo o efeito auto-secante sem deixar estriados, resultando uma superfície limpa e brilhante.

Poupança de tempo

Evita ter de esfregar na maioria das situações.

Combinação de tensoactivos e alcalis extremamente eficaz

Garante uma limpeza suave mas eficaz que penetra mesmo nos poros.

Artigos complementares:

Máquina de Espuma Activa 24 L
Art.-Nr. 0891 380 011
Qt./Emb. 1

Máquina de Espuma Activa 50 L
Art.-Nr. 0891 380 050
Qt./Emb. 1