

FILTROS PARA MÁSCARA DE PROTEÇÃO SÉRIE 175



- Colocação fácil dos filtros através de sistema de fecho de baioneta
- Compatível com máscara panorâmica e meia máscara da série 175
- Ótima distribuição do peso
- ② e ④ podem ser convertidos para filtro combinado A2 P2R com almofada de filtro e suporte de pré-filtro

Campos de aplicação

Empresas de substâncias químicas e processamento de tintas, empresas de tratamento de lixo e saneamento, indústria de transformação e processamento de madeira, ladrilhadores, empresas de transformação de plástico, oficinas automóveis e outras (sempre com os respetivos filtros).

| | Tipo de filtro | Cor | Substância nociva | Aplicação | Art.-Nr. |
|---|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|
| ① | P3 R | branco | Partículas até 30 vezes o valor limite com meia máscara, até 400 vezes o valor limite com máscara panorâmica | Partículas sólidas e líquidas de substâncias nocivas e cancerígenas | 0899 175 016 |
| ② | A2 | castanho | Vapores orgânicos e gases (ponto de ebulição acima de 65 °C) | Trabalhos de pintura: Utilização de solventes (elevada capacidade de absorção), não se surgirem partículas | 0899 175 010 |
| ③ | A2P3 RD | castanho branco | Vapores orgânicos e gases (ponto de ebulição acima de 65 °C), partículas até 30 vezes o valor limite com meia máscara, até 400 vezes o valor limite com máscara panorâmica | Trabalhos de pintura: Utilização de solventes (elevada capacidade de absorção), se surgirem partículas sólidas e líquidas de substâncias nocivas e cancerígenas | 0899 175 011 |
| ④ | ABEK1 | castanho cinzento amarelo verde | Vapores orgânicos e gases (ponto de ebulição acima de 65 °C), gases e vapores inorgânicos e ácidos, amoníaco e amins orgânicas | Aplicação de cloro, lixívia, ácido clorídrico, dióxido de enxofre, amoníaco, metilamina | 0899 175 012 |
| ⑤ | ABEK1HgP3 RD | castanho cinzento amarelo verde vermelho branco | Vapores e gases orgânicos (ponto de ebulição acima de 65°C), gases e vapores inorgânicos e ácidos, amoníaco e amins orgânicas, mercúrio, partículas até 30 vezes o valor limite com meia máscara, até 400 vezes o valor limite com máscara panorâmica | A mesma aptidão que filtro ABEK1, também aplicável em vapores de mercúrio (aplicação com meia máscara e óculos de proteção), se surgirem partículas sólidas e líquidas de substâncias nocivas e cancerígenas | 0899 175 013 |
| ⑥ | P2 R Pad (Pré-filtro de partículas) | branco | Partículas até 10 vezes o valor limite com meia máscara, até 15 vezes o valor limite com máscara panorâmica | Aplicável como pré-filtro de partículas com filtro de gás A2 (0899 175 010) ou ABEK1 (0899 175 012) | 0899 175 014 |
| ⑦ | Suporte pra pré-filtro | | Necessário para usar a almofada de filtro P2 R (0899 175 014) em conjunto com filtro de gás A2 (0899 175 010) ou ABEK1 (0899 175 012) | | 0899 175 015 |