

CHLADIACE A MAZACIE MÉDIUM CUT+COOL ULTRA



Nádoba	Obsah l	Obj.č.	Bal./ks
Kanister	5	0893 050 030	1
	20	0893 050 031	

Oblasti využitia:

Účinné, polosyntetické, vodou riediteľné chladiace a mazacie médium na ľahko až stredne ťažko obrábatelnú ocel, šedú liatinu, zliatiny hliníka, neželezné kovy. Univerzálne využiteľné vo všetkých frézovacích, brúsných a vyrezávacích strojoch.

Upozornenie:

Neobsahuje bór, amíny, chlór, formaldehyd.

Pracovná koncentrácia:	Prvé použitie	Doplňovanie
Brúsenie ocelí a neželezných kovov	4-6%	2-3%
Obrábanie ocelí a neželezných kovov	6-10%	3-5%
Refraktometrický faktor	2,3	

Chladiace a mazacie médium CUT+COOL ULTRA rozmiešajte v čistej vode (v kvalite pitnej vody). Pravidlo miešania: Vždy nalievajte koncentrát do vody, nie naopak!

Polosyntetické univerzálne chladiace a mazacie médium.

Vynikajúci chladiaci účinok pri veľmi dobrom odvádzaní triesok.

Mimoriadne nízka penivosť.

Vďaka nízkej penivosti možno médium používať aj v oblastiach s nízkou tvrdosťou vody.

Vysoká stabilita a mimoriadna odolnosť voči mikroorganizmom.

Pre dlhú životnosť pri minimálnych požiadavkách na údržbu.

Veľmi dobrá ochrana proti korózii.

Účinne chráni obrobky, nástroje a obrábacie stroje už pri nízkych koncentráciách.

Dobry mazací účinok.

Vysoký rezný výkon, zníženie vytvárania tepla znížením trenia, možné zvýšenie rýchlosti obrábania.

Použiteľné aj na vnútorné chladenie a pri vysokých výkonoch čerpadiel.

Spĺňa požiadavky TRGS 611.

Doplňkový sortiment:

Dávkovací kohútik pre 5 l plastový kanister
Obj.č. 0891 302 01

Dávkovací kohútik pre 20 l plastový kanister
Obj.č. 0891 302 03

Uvedené údaje sú iba odporúčania, vychádzajúce z našich dlhodobých skúseností. Pred samotnou aplikáciou je potrebné prostriedok vopred vyskúšať. Pri používaní sa okrem údajov v technickom liste musia dodržiavať aj údaje príslušných smerníc.