

TIME-SERT® DİŞ TAMİR SETİ- 70 PARÇA



Çelik, hafif metaller, döküm demirler ve sert plastiklerde güçlendirme ve diş tamir işlemleri için 70 parçalı diş tamir seti.

Art.-Nr. 5964 096 171

M5/M6/M8/M10/M12 metrik dişleri için uygundur.

2 farklı boyda burç ve uygun takımları içerir.

Yüksek dayanımlı ve yalıtımlı diş onarımı

Tamir edilen parçaya kuvvet uygulanması akabinde, dişli su, yağ ve benzeri sıvılar ve sıkıştırılmış gazlar için sızdırmaz hale gelir.

Talimatlar:

Bozulmuş eski diş yuvasını, set içerisinde bulunan matkap ucu ile traşlayınız. Ardından uygun frezeyle havşa açınız. Set içerisinde bulunan uygun kılavuzla diş açınız. Genel temizleme spreyi ile temizledikten sonra uygun boyutlardaki tamir burcunu, burç montaj kalemi ile yuvaya yerleştirerek sıkınız.

Set içeriği			
Diş Ø x adım x uzunluk	Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
M10	Time Sert A Matkap Ucu HSS	0661 101 50	1
M10 x 1,5 mm	Time Sert C Kılavuz HSS	0661 101 51	
M10 x 1,5 mm	Time Sert D Montaj Kalemi HSS	0661 101 53	
M10	Time Sert B Freze Kalemi	0661 102	
M12	Time Sert A Matkap Ucu HSS	0661 121 750	
M12 x 1,75 mm	Time Sert C Kılavuz HSS	0661 121 751	
M12	Time Sert B Freze Kalemi HSS	0661 121 752	
M12 x 1,75 mm	Time Sert D Montaj Kalemi HSS	0661 121 753	
M5	Time Sert A Matkap Ucu HSS	0661 508 0	
M5 x 0,8 mm	Time Sert C Kılavuz HSS	0661 508 1	
M5	Time Sert B Freze Kalemi	0661 508 2	
M5 x 0,8 mm	Time Sert D Montaj Kalemi HSS	0661 508 3	
M6	Time Sert A Matkap Ucu HSS	0661 610	
M6 x 1 mm	Time Sert C Kılavuz HSS	0661 611	
M6	Time Sert B Freze Kalemi HSS	0661 612	
M6 x 1 mm	Time Sert D Montaj Kalemi HSS	0661 613	
M8	Time Sert B Freze Kalemi	0661 812	
M8	Time Sert A Matkap Ucu HSS	0661 812 50	
M8 x 1,25 mm	Time Sert C Kılavuz HSS	0661 812 51	
M8 x 1,25 mm	Time Sert D Montaj Kalemi HSS	0661 812 53	

Yedek Burçlar			
Diş Ø x adım x uzunluk	Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
M5 x 0,8 x 7,6 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 5 76	5
M5 x 0,8 x 10 mm	Tamir Burcu	0663 5 100	5
M6 x 1 x 9,4 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 6 94	5
M6 x 1 x 12 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 6 120	5
M8 x 1,25 x 11,7 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 812 511	5
M8 x 1,25 x 16,2 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 812 516	5
M10 x 1,5 x 14 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 101 514	5
M10 x 1,5 x 20 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 101 520	5
M12 x 1,75 x 16,2 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 121 751	5
M12 x 1,75 x 24 mm	Tamir Burcu, galvanize çelik	0663 121 752	5