

SİP İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABISI



Boğazlı - Süt

- EN ve ISO Standartlarına uygundur
- 200J'luk darbelere ve 15kN'luk basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması
- Yabancı cisim (çivi vb.) batmasına karşı özel kompozit ara taban
- Aşınmayı önleyici yükseltilmiş burun ve topuk korumalı, kaydırmaz özellikli ve çift katmanlı poliüretan taban
- Anatomik ve antistatik çıkarılabilir iç tabanlılık
- Şok emici (enerji sönmülemeli) topuk bölgesi

Renk	Art.-Nr.	Numara	Amb./Ad.
Bej	5357 035 360	36	1
	5357 035 370	37	
	5357 035 380	38	
	5357 035 390	39	
	5357 035 400	40	
	5357 035 410	41	
	5357 035 420	42	
	5357 035 430	43	
	5357 035 440	44	
	5357 035 450	45	
	5357 035 460	46	
5357 035 470	47		

Boğazsız - Süt

- EN ve ISO Standartlarına uygundur
- 200J'luk darbelere ve 15kN'luk basınca dayanıklı özel kompozit burun koruması
- Yabancı cisim (çivi vb.) batmasına karşı özel kompozit ara taban
- Aşınmayı önleyici yükseltilmiş burun ve topuk korumalı, kaydırmaz özellikli ve çift katmanlı poliüretan taban
- Anatomik ve antistatik çıkarılabilir iç tabanlılık
- Şok emici (enerji sönmülemeli) topuk bölgesi

Renk	Art.-Nr.	Numara	Amb./Ad.
Bej	5357 034 360	36	1
	5357 034 370	37	
	5357 034 380	38	
	5357 034 390	39	
	5357 034 400	40	
	5357 034 410	41	
	5357 034 420	42	
	5357 034 430	43	
	5357 034 440	44	
	5357 034 450	45	
	5357 034 460	46	
5357 034 470	47		

Uyarı:

Ayağınıza uygun büyüklükte ve kalıpta ayakkabı seçiniz. Ayakkabınızı giyerken, ayakkabı çekeceği kullanınız. Ayakkabıları, kuru, temiz ve iyi havalandırılan bir alanda saklayınız. Ayakkabıları, düzenli olarak uygun bir bez veya fırça ile temizleyiniz. Islanmış deri veya üst ayakkabıları, fırın, kalorifer veya benzeri ısı kaynakları üzerinde veya yakınında kurutmayınız, oda sıcaklığında kurumasını sağlayınız. Aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymeyiniz. Ayakkabıların ayağın teriyle nemlendikten sonra havalanmak için en az bir gün bekletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kötü koku oluşabilir ve ayakkabıların ömrü kısalmaktadır.