

ÜNİVERSAL YAPIŞTIRICI EKSTRA



Benzer görüntü

Art.-Nr.	0893 100 021		0893 100 022		0893 100 023		0893 100 024
Amb./Ad.	1	12	1	12	1	12	1
Hacim	65,5 ml	65,5 ml	185 ml	185 ml	730 ml	730 ml	4600 ml
Ambalaj	Tüp	Tüp	Tüp	Tüp	Kutu	Kutu	Teneke
Kimyasal baz	Neopren solvent bazlı	Neopren solvent bazlı	Neopren solvent bazlı	Neopren solvent bazlı	Neopren solvent bazlı	Neopren solvent bazlı	Neopren solvent bazlı
Renk	Kahverengimsi	Kahverengimsi	Kahverengimsi	Kahverengimsi	Kahverengimsi	Kahverengimsi	Kahverengimsi
Nihai kürleşme maks.	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat
Uygulama sıcaklığı min./maks.	15 ile 25 °C	15 ile 25 °C	15 ile 25 °C	15 ile 25 °C	15 ile 25 °C	15 ile 25 °C	15 ile 25 °C
Sıcaklık dayanımı min./maks.	-20 ile 125 °C	-20 ile 125 °C	-20 ile 125 °C	-20 ile 125 °C	-20 ile 125 °C	-20 ile 125 °C	-20 ile 125 °C
Raf ömrü	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay	12 ay

Uygulama alanları

Yapıştırılabilir malzemeler:

- Ahşap, sunta, yonga levhalar, sert kaplama ve dekor levhaları
- Lamine levhalar (Resopal, Duropal, Ultrataps)
- Plastik levhalar (fayans)
- Sert PVC, PMMA, polyester, poliamid, polikarbonat
- Sert fenol reçine ve poliüretan köpükler
- Lastik, keçe, tekstil, deri, cam, kurşun, metal, beton vs. kendi aralarında ve diğerleriyle

Uyarı

Strafor, yumuşak PVC, PVC folyo, PE ve PP gibi malzemelerde kullanılmaz. Pürüzsüz yüzeyler zımparalanmalıdır.

Neopren bazlı kontakt yapıştırıcı

Geniş kullanım yelpazesi

Neredeyse bütün malzemeler birbirine yapıştırılabilir.

Kolay uygulama

Fırça ve dişli spatula ile yapışma yüzeylerine kolay bir şekilde sürülebilir.

Eskimeye karşı dirençli

Uzun yıllar dayanan yapıştırma sağlar.

İyi esneklik

Malzeme hareketlerini dengeler.

Üstün dayanıklılık

Seyreltilmiş asitlere, alkalin çözeltilerine, suya ve alkole karşı dayanıklıdır.

Silikon içermez

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.