


DARBELİ MATKAP UCU SDS-PLUS DUO-S VARIO



Güçlendirilmiş özel uç yapısı



Asimetrik düzende yükselttiler



Kendinden merkezleme ucu



Şaft çekirdeği güçlendirilmiş yapı

Özellikleri	
Delme hızı	●●●●
Gürültü	●●○○
Hassasiyet	●●○○
Takviye direnci	●○○○
Hizmet ömrü	●●○○

Çap (Ø)	Uzunluk	Çalışma Uzunluğu	Art.-Nr.	Amb./Ad.
3,5 mm	110 mm	50 mm	0648 553 511	2
4 mm	110 mm	50 mm	0648 554 011	2/10
4 mm	160 mm	100 mm	0648 554 016	2
4,8 mm	110 mm	50 mm	0648 554 811	2
4,8 mm	140 mm	80 mm	0648 554 814	2
4,8 mm	160 mm	100 mm	0648 554 816	2
4,8 mm	210 mm	150 mm	0648 554 821	2
4,8 mm	260 mm	200 mm	0648 554 826	2
5 mm	110 mm	50 mm	0648 555 011	2/10
5 mm	160 mm	100 mm	0648 555 016	2/10
5 mm	210 mm	150 mm	0648 555 021	2
5 mm	310 mm	250 mm	0648 555 031	1
5,5 mm	110 mm	50 mm	0648 555 511	2
5,5 mm	160 mm	100 mm	0648 555 516	2
5,5 mm	210 mm	150 mm	0648 555 521	2
5,5 mm	260 mm	200 mm	0648 555 526	2
5,5 mm	310 mm	250 mm	0648 555 531	1
6 mm	110 mm	50 mm	0648 556 011	2/10/50
6 mm	160 mm	100 mm	0648 556 016	2/10/50
6 mm	210 mm	150 mm	0648 556 021	2/10
6 mm	260 mm	200 mm	0648 556 026	2/10
6 mm	310 mm	250 mm	0648 556 031	1
6 mm	460 mm	400 mm	0648 556 046	1
6,3 mm	260 mm	200 mm	0648 556 326	1
6,3 mm	285 mm	225 mm	0648 556 328	1
6,3 mm	360 mm	300 mm	0648 556 336	1
6,3 mm	410 mm	350 mm	0648 556 341	1
6,5 mm	110 mm	50 mm	0648 556 511	2
6,5 mm	160 mm	100 mm	0648 556 516	2
6,5 mm	210 mm	150 mm	0648 556 521	2

Demir takviyeleri sadece yapı mühendisi izni ile delinmelidir.

İyi bir delme hızı için iki kesici kenarlı merkezleme ve helis kısmı güçlendirilmiş darbeli matkap ucu.

Hızlı delme

Optimize edilmiş uç geometrisi sayesinde talaş hızlı bir şekilde dışarı aktarılır ve ideal delme hızı sağlanır.

Yüksek direnç kabiliyeti

Kuvvetlendirilmiş sert metal elemanı yüksek bir dayanıklılık sağlar.

Hassas merkezleme

Özel kendinden merkezlenen sivri ucu sayesinde ön merkezlemeye gerek olmadan delme işlemleri.

Güçlendirilen çekirdekle beslenmiş spiral kanallarla önden arkaya doğru genişleyen ve spiral sonunda dik bir açığa sahip olan özel tasarım.

Oldukça iyi dönme hızı ve talaş kaldırma performansı ile artırılmış kırılma direnci.

- Daha az sürtünme
- Azaltılmış titreşim
- Darbeli özelliğine maksimum geçiş hızı

Uyarı

Ø 4,8 ve 6,3: SFS-Spike sabitleme sistemi için özel matkap ucu.

Dikkat: Uzun delme işlemlerinde aynı çaptaki kısa matkap ucu ile ön delik delme işlemi yapılmalıdır!