

## DARBELİ MATKAP UCU LONGLIFE QUADRO-L

| Ø (mm) | Toplam uzunluk (mm) | Çalışma uzunluğu (mm) | Art.-Nr.     | Amb./Ad. |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------|----------|
| 15     | 160                 | 100                   | 0648 001 516 | 1        |
| 15     | 210                 | 150                   | 0648 001 521 | 1        |
| 15     | 260                 | 200                   | 0648 001 526 | 1        |
| 15     | 450                 | 400                   | 0648 001 545 | 1        |
| 16     | 160                 | 100                   | 0648 001 616 | 1        |
| 16     | 210                 | 150                   | 0648 001 621 | 1        |
| 16     | 260                 | 200                   | 0648 001 626 | 1        |
| 16     | 310                 | 250                   | 0648 001 631 | 1        |
| 16     | 450                 | 400                   | 0648 001 645 | 1        |
| 16     | 600                 | 550                   | 0648 001 660 | 1        |
| 16     | 1.000               | 950                   | 0648 001 610 | 1        |
| 18     | 250                 | 200                   | 0648 001 825 | 1        |
| 18     | 450                 | 400                   | 0648 001 845 | 1        |
| 20     | 250                 | 200                   | 0648 002 025 | 1        |
| 20     | 450                 | 400                   | 0648 002 045 | 1        |
| 22     | 250                 | 200                   | 0648 002 225 | 1        |
| 22     | 450                 | 400                   | 0648 002 245 | 1        |
| 24     | 250                 | 200                   | 0648 002 425 | 1        |
| 24     | 450                 | 400                   | 0648 002 445 | 1        |
| 25     | 250                 | 200                   | 0648 002 525 | 1        |
| 25     | 450                 | 400                   | 0648 002 545 | 1        |
| 26     | 450                 | 400                   | 0648 002 645 | 1        |
| 28     | 250                 | 200                   | 0648 002 825 | 1        |
| 28     | 450                 | 400                   | 0648 002 845 | 1        |
| 30     | 250                 | 200                   | 0648 003 025 | 1        |
| 30     | 450                 | 400                   | 0648 003 045 | 1        |
| 32     | 450                 | 400                   | 0648 003 245 | 1        |

Dikkat: Yüksek matkap uzunluklarında aynı çaptaki kısa matkapla ön delme işlemi gerçekleştirin!

### Çoklu Paket

#### 12 Parçalı

**Art.-Nr. 0648 000 002**

Amb./Ad. 1

#### İçerik:

3 x Ø 6 x 160/100,  
4 x Ø 8 x 160/100,  
3 x Ø 10 x 160/100,  
2 x Ø 12 x 160/100



### Darbeli Matkap Ucu Seti

#### 35 Parçalı

**Art.-Nr. 0648 000 003**

Amb./Ad. 1

#### İçerik:

1 x Ø 5 x 110/50,  
6 x 110/50, 8 x 110/50,  
6 x 160/100, 8 x 160/100,  
10 x 160/100,  
12 x 160/100



### Takılabilir uçlar için adaptör

SDS-max girişli makineler üzerine SDS-plus girişli matkap uçları için.

**Art.-Nr. 0714 44 04**

Amb./Ad. 1

