

MDF KİT



Yüksek viskoziteli siyanoakrilat içeren yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan iki komponentli yapıştırıcı seti.

Akma ve sıçrama yapmaz

- Yüksek yapışma gücü
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygundur

Zor yüzeylerde kullanımı ideal

- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde yapışma gücünün artmasını sağlar.

| Art.-Nr. | 0892 100 444 | 0892 100 442 | 0892 100 443 |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Tanım | MDF Kit 2 Komponentli Hızlı Yapıştırıcı | MDF Kit Yapıştırıcı | MDF Kit Aktivatörü |
| Amb./Ad. | 1/24 | 1/36 | 1/42 |
| Ağırlık/Hacim | 100 gr + 500 ml | 100 gr | 500 ml |
| Kimyasal Baz | | Etil - siyanoakrilat | Hekzan |
| Görünüş | | Berrak, renksiz | Renksiz |
| Yoğunluk | | 1,06 ± 0,01 g/cm ³ | - |
| Parlama noktası | | +80 °C ile +93,4 °C arası | - |
| Uygulama sıcaklığı | | +5 °C ile +35 °C arası | +5 °C ile +35 °C arası |
| Sıcaklık dayanımı | | -20 °C ile +70 °C arası | -20 °C ile +70 °C arası |

Kullanım alanları

Ahşap parçaların montaj ve tamiratında, MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde, özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda kullanıma uygundur.

Kullanım şekli:

Yüzey temiz, kuru, her türlü kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerden birine aktivatör uygulanır ve yüzeyin kuruması beklenir. Diğer yüzeye yapıştırıcı uygulandıktan sonra yüzeyler bir araya getirilerek birkaç saniye sıkıca bastırılır.

Uyarı

Siyanoakrilat yapıştırıcı kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Ambalajlar sıkıca kapatılmadığında yapıştırıcı sertleşir. Aktivatör yanıcıdır. Ateşe atılmamalı ve solunmamalıdır. Aktivatör ambalajı basınçlıdır, delmeyiniz, sıkıştırmayınız.

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır. Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.