


BİTS UÇLU TORNAVİDA



İnc	A mm	B1/B2 mm	C mm	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/4"	90	121/181	37,5	0613 600 0 *	1

* İçi boş



Arka kısımdaki kapak hafifçe çekildiğinde bits uç haznesi açılır.



İstenen bits uç kolayca alınır.



Kapak güvenli şekilde kapanır.

İçinde 12 ad. bits uç bulunur

Sap kısmı: 2 bileşenli kaplama.

Şaft kısmı: Mıknatıslı yuvarlak şaft, parlak krom kaplamalı.

Uç: DIN 3126-D 6,3

- İdeal seviyede güç aktarımı ve rahat kullanım sağlayan ince yapılı, hazneli tornavida.
- İstenen bits ucun kolayca alınabilmesini sağlayan, çekilerek açılan ve dönebilen uç haznesi.
- 1/4" standart bits uçlar kullanılır, bu nedenle uçlar rahatlıkla yenilenebilir.
- Würth'ün renk kodlaması, aranan bits uç çeşidinin kolayca bulunmasını sağlar.
- Bits uç haznesinin güvenli şekilde kapandığı, kapanma sesinden anlaşılır.



Art.-Nr. 0613 600 1

Tanım	Uç	Art.-Nr.	Ad.
Hazneli tornavida, boş	●	0613 600 0	1
PH 1	+	0614 176 274	1
PH 2	+	0614 176 461	1
PH 3	+	0614 176 648	1
TX 20	+	0614 312 0	1
TX 25	+	0614 312 5	1
TX 27	+	0614 312 7	1
TX 30	+	0614 313 0	1
TX 40	+	0614 314 0	1
Innen-6-kt. SW 4	○	0614 176 94	1
Innen-6-kt. SW 5	○	0614 176 95	1
Innen-6-kt. SW 6	○	0614 176 96	1
Schlitz 0,6x4,5	—	0614 175 652	1

Art.-Nr. 0613 600 2

Tanım	Uç	Art.-Nr.	Ad.
Hazneli tornavida, boş	●	0613 600 0	1
AW [®] 10	+	0614 511 0	1
AW [®] 20	+	0614 512 0	1
AW [®] 25	+	0614 512 5	1
AW [®] 30	+	0614 513 0	1
PZ 1	+	0614 176 651	1
PZ 2	+	0614 176 652	1
PZ 3	+	0614 176 653	1
TX 10	+	0614 311 0	1
TX 20	+	0614 312 0	1
TX 25	+	0614 312 5	1
TX 30	+	0614 313 0	1
Schlitz 0,6x4,5	—	0614 175 652	1

Art.-Nr. 0613 600 3

Tanım	Uç	Art.-Nr.	Ad.
Hazneli tornavida, boş	●	0613 600 0	1
PH 1	+	0614 176 274	1
PH 2	+	0614 176 461	1
PH 3	+	0614 176 648	1
TX 20 m. delikli	+	0614 352 620	1
TX 25 m. delikli	+	0614 352 625	1
TX 27 m. delikli	+	0614 352 627	1
TX 30 m. delikli	+	0614 352 630	1
TX 40 m. delikli	+	0614 352 640	1
İç - 6-kt. SW 4	○	0614 176 94	1
İç - 6-kt. SW 5	○	0614 176 95	1
İç - 6-kt. SW 6	○	0614 176 96	1
Düz 0,6x4,5	—	0614 175 652	1

TORNAVİDA SAPI



mm	B/C mm	mm	Art.-Nr.	Amb/Ad.
6,0	120/40	6/10	0613 473 1	1

6 mm şaft için

Altı köşe girişli:

Anahtar destekli, mat krom kaplamalı.

Çıkış: 6 mm şaft için bağlantı yeri.