



# Kılavuzlar

## DIN 352 HSS

Ön, orta ve son diş kılavuzlar  
DIN 13'e göre metrik ISO diş seti.

Diş Ø mm	Diş aralığı mm	Uzunluk mm	Diş uzunluğu mm	Şaft Ø mm	4 köşe mm	Ön		Orta		Son		Kılavuz seti * Art.-Nr.	Amb. Ad.
						Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.		
M 2	0,4	36	8	2,8	2,1	<b>0640 1 2</b>	<b>0640 2 2</b>	<b>0640 3 2</b>	-	-	-	1	
M 3	0,5	40	11	3,8	2,7	<b>0640 1 3</b>	<b>0640 2 3</b>	<b>0640 3 3</b>	<b>0639 3</b>				
M 4	0,7	45	13	4,5	3,4	<b>0640 1 4</b>	<b>0640 2 4</b>	<b>0640 3 4</b>	<b>0639 4</b>				
M 5	0,8	50	16	6	4,9	<b>0640 1 5</b>	<b>0640 2 5</b>	<b>0640 3 5</b>	<b>0639 5</b>				
M 6	1	50	19	6	4,9	<b>0640 1 6</b>	<b>0640 2 6</b>	<b>0640 3 6</b>	<b>0639 6</b>				
M 8	1,25	56	22	6	4,9	<b>0640 1 8</b>	<b>0640 2 8</b>	<b>0640 3 8</b>	<b>0639 8</b>				
M 10	1,5	70	24	7	5,5	<b>0640 1 10</b>	<b>0640 2 10</b>	<b>0640 3 10</b>	<b>0639 10</b>				
M 12	1,75	75	29	9	7	<b>0640 1 12</b>	<b>0640 2 12</b>	<b>0640 3 12</b>	<b>0639 12</b>				
M 14	2	80	30	11	9	<b>0640 1 14</b>	<b>0640 2 14</b>	<b>0640 3 14</b>	<b>0639 14</b>				
M 16	2	80	32	12	9	<b>0640 1 16</b>	<b>0640 2 16</b>	<b>0640 3 16</b>	<b>0639 16</b>				
M 18	2,5	95	40	14	11	<b>0640 1 18</b>	<b>0640 2 18</b>	<b>0640 3 18</b>	<b>0639 18</b>				
M 20	2,5	95	40	16	12	<b>0640 1 20</b>	<b>0640 2 20</b>	<b>0640 3 20</b>	<b>0639 20</b>				

\* 1'er adet ön, orta ve son diş kılavuzu içerir.



## DIN 2181 HSS

DIN 13'e göre hassas metrik ISO dişler için.

Diş Ø x aralık. mm	Uzunluk mm	Diş uzunluğu mm	Şaft Ø mm	4 köşe mm	Ön Art.-Nr.	Son Art.-Nr.	Amb. Ad.
8 x 1	56	22	6	4,9	<b>0642 18 1</b>	<b>0642 38 1</b>	1
10 x 1	63	20	7	5,5	<b>0642 110 1</b>	<b>0642 310 1</b>	
10 x 1,25	70	24	7	5,5	<b>0642 110 125</b>	<b>0642 310 125</b>	
12 x 1	70	22	9	7	<b>0642 112 1</b>	<b>0642 312 1</b>	
12 x 1,25	70	22	9	7	<b>0642 112 125</b>	<b>0642 312 125</b>	
12 x 1,5	70	22	9	7	<b>0642 112 15</b>	<b>0642 312 15</b>	
14 x 1,25	70	22	11	9	<b>0642 114 125</b>	<b>0642 314 125</b>	
14 x 1,5	70	22	11	9	<b>0642 114 15</b>	<b>0642 314 15</b>	
16 x 1,5	70	22	12	9	<b>0642 116 15</b>	<b>0642 316 15</b>	
18 x 1,5	80	22	14	11	<b>0642 118 15</b>	<b>0642 318 15</b>	
20 x 1,5	80	22	16	12	<b>0642 120 15</b>	<b>0642 320 15</b>	
22 x 1,5	80	22	18	14,5	<b>0642 122 15</b>	<b>0642 322 15</b>	
24 x 1,5	90	22	18	14,5	<b>0642 124 15</b>	<b>0642 324 15</b>	



# Kılavuz Seti

### İçerik:

Kılavuz HSS DIN 352  
DIN 13'e göre metrik ISO dişleri için  
Her ölçüden (ön, orta ve son diş kılavuzu) M3 / M4 /  
M5 / M6 / M8 / M10 / M12.

**Art.-Nr. 0639 01**