


Taşlama Makinesi için Fırçalar




Örgülü Çanak Fırçalar (çelik)

- Orta ve ağır pas temizleme ve çapak alma işleri veya kaynak dikişi kabuklarını temizleme işleri için.
- Sertleştirilmiş çelik tel, sağ yönlü örgülü.
- Metal yüzeylerin boyanma veya kaplanmadan önce hazırlık işlemlerini yapmada. Piyasada bulunan bütün taşlama makinelerinde kullanılabilir.

Çelik tel

D mm	H mm	d mm	Tel-Ø mm	1/dak maks	Art.-Nr.	Amb Ad.
65	20	14x2	0,5	12.500	0714 69 01	1
80	25			9.000	0714 691 310*	


* Destekleme bilezikli, bilezik serbest durumdaki tel boyunun kullanılmasından sonra uzaklaştırılır. Bu durumda 20 mm tel uzunluğu daha kullanıma hazırdır.



Örgülü Çanak Fırçalar (Paslanmaz çelik telli)

- Örgülü çanak fırça, paslanmaz çelik telli, sağ yönlü örgülü.
- Paslanmaz yüzeylerin (paslanmaz çelik) işlenmesi için.


D mm	H mm	d mm	Tel-Ø mm	1/dak maks	Art.-Nr.	Amb Ad.
65	20	14x2	0,35	12.500	0714 692 01	1



Yuvarlak Fırçalar (çelik)

- Orta ve ağır zorluk dereceli pas temizleme işleri için. Fırçanın dar formu sayesinde özellikle köşe ve düz kaynak dikişlerinin temizlenmesine elverişlidir.
- Pas, cüruf ve yapışmış lastik artıklarının giderilmesi.
- Sertleştirilmiş çelik telden, sol yönlü örgülü.

D mm	H mm	d mm	A mm	Tel-Ø mm	1/dak maks	Art.-Nr.	Amb Ad.
115	20	22,2	12	0,5	12.500	0714 69 02	1
125	23				8.500	0714 691 512	
150	32				9.000	0714 69 03	



Yuvarlak Fırçalar – Paslanmaz Tel

- Paslanmaz çeliğin işlenmesi için.
- Sertleştirilmiş çelik tel, sol yönlü örgülü.

D mm	H mm	d mm	A mm	Tel-Ø mm	1/dak maks	Art.-Nr.	Amb Ad.
115	24	22,2	12	0,5	12.500	0714 692 02	1
125	29					0714 692 512	

Bilgi: Makinelerle yapılan bütün fırçalama işlerinde koruyucu gözlük ve eldiven kullanılmalıdır!