



Hızlı yapı vidaları ayrıca sipariş edilmelidir.

## Şarjörlü Vidalama Başlığı

### S 50 TB-M

S 50-TB için

Art.-Nr. 0702 050 100

**Kuru yapılar için ve arka arkaya seri vidalama işlerinin yapıldığı durumlarda zaman tasarrufu için vazgeçilemez bir çözümdür. Özel olarak kuru yapı vidalama işleri için uygundur.**

Münferit olarak karton kutuda. S 50-TB için uygun adaptör ve iki PH' bits ile birlikte.

► Kuşaklı vidalar için.

#### **Avantajınız:**

Seri şeklinde vidalama işlerinde önemli ölçüde zaman tasarrufu. Böylece yüksek tedarik maliyetleri çok çabuk geri kazanılır.

► 3,5 x 25 mm ile 4,2 x 55 mm arası vidalar için kullanılır.

#### **Avantajınız:**

Çalışma esnasında mümkün olan en büyük esneklik sağlar.

► Hafif ve kullanışlı.

#### **Avantajınız:**

Uzun süre devam eden işlerde de yorulmadan çalışılabilir.

### Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
S 50-TB için şarjörlü vidal.başlığı	-	1
1/4"-PH2-Bit, uzunluk 176,5 mm	<b>0614 100 212</b>	2



### Kuşaklı vidalar için teslimat tablosu

Boyut mm	Art.-Nr. İki ağızlı	Art.-Nr. Kaba diş	Art.-Nr. Çimento levh. vidaları
3,9 x 25	<b>0179 339 25</b>	<b>0179 839 25</b>	-
3,9 x 35	<b>0179 339 35</b>	<b>0179 839 35</b>	-
3,9 x 45	<b>0179 339 45</b>	<b>0179 839 45</b>	-
4,0 x 25	-	-	-
4,0 x 30	-	-	<b>0179 64 30</b>
4,0 x 35	-	-	-
4,0 x 40	-	-	-
4,0 x 45	-	-	<b>0179 64 45</b>

Diğer boyutlar talebe bağlıdır.

### Aksesuar

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
1/4"-PH2-Bit, uzunl.176,5 mm	<b>0614 100 212</b>	3
1/4"-AW20-Bit, uzunl.176,5 mm	<b>0614 100 420</b>	3
Kuru yapı vidal.mak. S 50-TB	<b>0702 050 0</b>	1
Uygun boş çanta	<b>0955 250 400</b>	1