

ÇİFT EL KULLANIMLI JET TAŞI



**ANTI VİBRASYON
SİSTEMİ**

Hızlı bağlama somunu sadece EWS 24-180-S ve EWS 24-230-S ürünleri için sevkiyat kapsamı içinde.

**2.400 Watt güçlü Jet taşı, vibrasyon
sönümlenmeli ve döner tutamaklı.**

EWS 24-180

(Hızlı bağlama somunsuz)
Art.-Nr. 0702 445 10

EWS 24-180-S

(Hızlı bağlama somunlu)
Art.-Nr. 0702 445 20

EWS 24-230

(Hızlı bağlama somunsuz)
Art.-Nr. 0702 446 10

EWS 24-230-S

(Hızlı bağlama somunlu)
Art.-Nr. 0702 446 20

Teslimat kapsamı					
Tanım	EWS 24-180 Art.-Nr.	EWS 24-180-S Art.-Nr.	EWS 24-230 Art.-Nr.	EWS 24-230-S Art.-Nr.	Amb Ad.
Jert taşı	0702 445 X		0702 446 X		1
Hızlı ayar tertibatlı koruma kapağı	0708 445 032		0708 446 002		1
Titreşim önleyici tutma sapı	0708 445 001				1
Alt flanş	0708 414 032				1
Bağlama somunu	0708 486 033	-	0708 486 033	-	1
Alın deliği anahtarı	0702 489 904	-	0702 489 904	-	1
Hızlı bağlama somunu	-	0702 489 900	-	0702 489 900	1

Teknik bilgiler			
Tanım		EWS 24-180/-S	EWS 24-230/-S
Gerilim	V/Hz	230 / 50	
Koruma sınıfı		□ / II	
Güç tüketimi	Watt	2.400	
Güç çıkışı	Watt	1.600	
Rölanti devir sayısı	dev/dak.	8.500	6.600
Maks. disk çapı	mm	180	230
Bağlantı Mili	M	14	
Kablo uzunluğu	m	4	
Ağırlık	kg	5,7	5,8

Aksesuar



Jet taşı içi taşıyıcı için boş çanta
Ø 180-230 mm
Art.-Nr. 0955 702 496



Çalışma koruması: Koruyucu kulaklık, eldiven,
koruyucu gözlük, toz maskeleri ...
Art.-ön nr. 0899

Tutma sapı 90° adımlarla döndürülebilir.
Hem taşlamada ve hem de kesmede ideal çalışma
tutumu.

**Her iki tutma sapında titreşim sönümle-
mesi.**
Çalışmada daha az yorgunluk.

**Yumuşak çalışmaya başlama, tekrar
çalışmaya karşı koruma, aşırı yüklenme
göstergesi.**
Çalışmada daha fazla güvenlik ve konfor.

Dönme emniyetli koruma kapağı.
Kapak çalışma esnasında dönmez ve böylece
kullanıcı için ideal bir koruma sağlar.

Geri tepme koruması.
Diskin ani blokajı durumunda motorun akım bes-
lemesi kesilir ve bu sayede yaralanma tehlikesi
önemli ölçüde azalır.

Aşırı yüklenme göstergesi.
Motorun hasar görmesini önlemek için bir LED
lambası yanarak muhtemel bir aşırı yüklenmeyi
işaret eder.