



# Akülü Vidalama Makinesi S2-A

Art.-Nr. 0700 101 2

**Rahat kullanımlı, kompakt, akülü vidalama ve delme cihazı, iki devir sayısı kademeli. Teslimat çanta içinde, saatlik şarj cihazı AL60-S2 ve ikinci bir akü ile birlikte**

- ▶ Vidalama makinesi uzatılmış veya katlanmış şekilde kullanılabilir.

**Avantajınız:**

Cihaz dar, zor erişilebilir yerlerde de kullanılabilir.

- ▶ 2-kademeli dişli kutusu.

**Avantajınız:**

Tork kademeleri ve delme kademesi yapılmakta olan vidalama ve delme işine göre doğru ayarın yapılması olanağını sağlar.

- ▶ Açma kilidi.

**Avantajınız:**

Vidalama makinesinin istenmeden devreye sokulmasını önler.

- ▶ Bits için direkt giriş yeri.

**Avantajınız:**

Kısa yapım formu sayesinde bits tutucular veya uzun bitler doğrudan takılabilir.

## Teslimat kapsamı

Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Akülü vidal. mak. S 2-A	<b>0700 101 X</b>	1
Akü, 2,4 V	<b>0700 970 013</b>	2
Şarj cihazı AL 60-S2	<b>0700 870</b>	1
Boş çanta, plastik	<b>0955 700 101</b>	1

## Teknik bilgiler

Tip	S 2-A
Gerilim	2,4 V
Akü kapasitesi	1,3 Ah
Rölanti devir sayısı 1./2. kademe	170/350 dak <sup>-1</sup>
Maks. tork	2,7 Nm
Giriş yeri	1/4" ● C 6,3/E 6,3
Makinenin aküsüz ağırlığı yakl.	0,4 kg
Akülerin münferit ağırlığı yakl.	0,1 kg
Uzunluk açılmış	260 mm
Çap	39 mm



Açılmış form



Katlanmış form

## Aksesuar

1/4"-Bit PH 1-2, E 6,3, Uzunl. 73 mm

**Art.-Nr. 0614 176 774 - 775**

1/4"-Bit PZ 1-2, E 6,3, Uzunl. 73 mm

**Art.-Nr. 0614 176 776 - 777**

1/4"-Bits yarığı E 6,3, Uzunl. 73 mm

**Art.-Nr. 0614 175 660 - 663**



1/4"-Bits tutucu, mıknatıslı, E 6,3, Uzunl. 74 mm

**Art.-Nr. 0614 176 702**

1/4"-Bits tutucu, mıknatıssız, E 6,3, Uzunl. 74 mm

**Art.-Nr. 0614 176 729**

Mini mandren 1/4"

**Art.-Nr. 0713 92 04**



## AS3 cihazı için aksesuar

Tanım	Art.-Nr.
0702 324 1/10 için şarj cihazı	<b>0702 324 3</b>
Akü (kırmızı), 2,4 V	<b>0702 300 324</b>
0702 102/103 için şarj cihazı	<b>0702 611 1</b>
Akü (yeşil), 2,4 V	<b>0702 611</b>