



KABLO YÜRÜTME SİRALARI POWERGLIDER

Kablo çekme aparatı CPS 1 için 4 mm çapındaki metal kablo yürütme spirali

Görünüm	Versiyon	Uzunluk	Art.-Nr.	Amb./Ad.
	1 x Kablo yürütme spirali çekme halkalı/ 1 x Çekme halkasının çekme kuvveti: 150 kg	10 m	0975 850 210	1
		15 m	0975 850 215	1
		20 m	0975 850 220	1
		25 m	0975 850 225	1
		30 m	0975 850 230	1
		50 m	0975 850 250	1

Plastik rulolar, 4 mm çap.

Kablo çekme aparatı CPS 1 ile kullanım için uygun değildir.



Görünüm	Versiyon	Uzunluk	Art.-Nr.	Amb./Ad.
	1 x Kablo yürütme spirali çekme halkalı/ 1 x Çekme halkasının çekme kuvveti: 150 kg	10 m	0975 850 310	1
		15 m	0975 850 315	1
		20 m	0975 850 320	1
		25 m	0975 850 325	1
		30 m	0975 850 330	1

5.3 mm çapında, polyester bobinlere sarılmış.

Kablo çekme aparatı CPS 1 ile kullanım için uygun değildir.


Avantajları:

- Bobinlerde yırtılma veya kırılmaz olmaz - zaman kaybı yaşanmaz.
- Klasik kablo montaj sistemlerine göre %50 daha hızlı.
- Dar alanlarda hem itmek hem de çekmek için her iki tarafta da özel başlık.
- Cam elyaf yada plastik spirallere kıyasla daha rahat kullanım.
- Cam elyaf yada plastik spirallere kıyasla daha yüksek çekme mukavemeti.
- Pratik sarım açıcı (sadece Art.-Nr. 0975 850 420 ve Art.-Nr. 0975 850 430).

Görünüm	Versiyon	Uzunluk	Art.-Nr.	Amb./Ad.
	2 x Kablo yürütme spirali çekme halkalı	20 m	0975 850 420	1
		30 m	0975 850 430	1
	Çekme kuvveti: 300 kg	20 m	0975 850 520	1
		30 m	0975 850 530	1
		40 m	0975 850 540	1

Powerglider'in avantajları:

- Klasik kablo montaj sistemlerinin yetersiz kaldığı keskin dönüşler ve dar alanlarda dahi kolaylıkla ilerler.
- Arttırılmış ilerleme yeteneği ile güç kullanımını azaltır.
- Kabloları hem itmeye hem çekmeye uygun özel ucu sayesinde
→ Ucu değiştirmeye gerek kalmaz.
- Çoklu kabloların kolay montajı için büyük metal göz.



Kablo yürütme spirali özel 6 mm çapındaki başlıkla birlikte

Ek ürünler:

Kablo çekme ucu, 4 – 15 mm
Art.-Nr. 0975 850 14 ...