

HAVALI DAİRESEL ZIMPARA MAKİNESİ



DTS 151 C, DTS 152 C



DTS 153

Teslimat kapsamı					
Tanım	Art.-Nr.	DTS 151 C 0703 751 0	DTS 152 C 0703 752 0	DTS 153 0703 753 0	Amb./ Ad.
Zimp. tabanı, 21 delik	0586 600 013	1	1	1	1
Emme hortumu, Uzunluk 1,5 m	0709 751 040	1	1	1	1
Bağlantı adaptörü	0709 751 039	1	1	1	1
Düz ağızlı anah. SW 27	0709 751 035	1	1	1	1

Teknik bilgiler				
Tanım		DTS 151 C	DTS 152 C	DTS 153
Zimp. tabanı Ø	mm	150	150	150
Zımpara stroku*	mm	2,5	5	5
Salınım dairesi*	mm	5	10	10
Rölanti devir sayısı	min ⁻¹	12.000	12.000	12.000
Max. işletim basıncı	bar	6,3	6,3	6,3
Toplam uzunluk	mm	167	167	289
Toplam yükseklik	mm	83	83	83
Ağırlık	kg	0,68	0,68	0,9
Hava tüketimi Ø	l/min	297	297	297
Güç	W	225	225	225
Bağlantı dişi		R 1/4"	R 1/4"	R 1/4"
Min. Hortum çapı	mm	Ø 10	Ø 10	Ø 10

* Genel kural: Salınım dairesi çapı = 2 x zımparalama stroku. Kavramların kullanımında her zaman birlik yoktur.

Uygun kuru zımpara kağıdı		
Tanım	Art.-Nr.	Çırt
Useit® Superpad Ahşap	0581 203 ...	X
Useit® Superpad KFZ	0581 303 ...	X
SAHARA®	0577 10 ...	X
SAHARA®	0577 12 ...	X
Ahşap kuru zımpara kağıdı	0581 452 ...	X
Ahşap kuru zımpara kağıdı	0581 453 ...	X
Ahşap kuru zımpara kağıdı	0583 552 ...	X
Ahşap kuru zımpara kağıdı	0583 553 ...	X
Kuru zımpara kağıdı SPS	0582 552 ...	X
Kuru zımpara kağıdı SPS	0582 553 ...	X

Hem ince hem de kaba zımparalama işleri için son derece kuvvetli eksantrik zımparalama makinesi.

DTS 151 Compact
2,5 mm stroklu
Art.-Nr. 0703 751 0

DTS 152 Compact
5 mm stroklu
Art.-Nr. 0703 752 0

DTS 153
5 mm stroklu
Art.-Nr. 0703 753 0

Minimum yağlamayla uzun süre çalışabilen güçlü motor.

İşlenen yüzeyde yağ kalıntıları bırakmaz, verimli çalışma sağlar.

3 denge noktalı rahat kullanım.

En düşük düzeyde titreşim olması sayesinde en iyi zımparalama sonuçları alınır ve yorulmadan çalışılır.

Emniyet kapatma tertibatlı kademesiz devir sayısı ayarı.

Zımparalama uygulamasına ideal uyarılma yapılıp ayrıca zımpara kağıdı değiştirmede basınçlı hava kesilmez.

Toz koruma tertibatlı büyük ebatlandırılmış yatakları vardır.

Sağlam ve uzun ömürlü.

Etkili ve döndürülebilir susturucu.

En düşük düzeyde gürültü seviyesi ve atık hava çıkışı sayesinde kullanım sağlar.

Harici toz emme tertibatı.

Elektrikli süpürge veya sabit emme sistemi ile çalışan toz emme tertibatı sayesinde çalışmada alanındaki toz oluşumu minimize edilir.

Kompakt gövde tasarımı.

Bu sayede ergonomik ve son derece rahat kullanım.

Havalı geçme nipel
Art.-Nr. 0699 1 ...
Havalı kaplin
Art.-Nr. 0699 1 ...