


Takım Sandığı „Elektrikçi“



Takım sandığı, takımlar dahil
(40 parçalı)
(„Elektrikçi“ donanım listesi)

Art.-Nr. 0962 331 002
Amb./Ad. 1

Takım sandığı (boş)

Art.-Nr. 0962 330 412
Amb./Ad. 1

„Elektrikçi“ Takım Sandığı için Donanım Listesi

Tornavida seti, Art.-Nr. 0962 331 020		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
VDE tornavida düz, 0,4 x 2,5 x 80	0613 631 025	1
VDE tornavida düz, 0,8 x 4,0 x 100	0613 631 04	
VDE tornavida düz, 1,0 x 5,5 x 125	0613 631 055	
VDE tornavida düz, 1,2 x 6,5 x 150	0613 631 065	
VDE Tornavida Philips, H1x80	0613 632 1	
VDE Tornavida Philips, H2x100	0613 632 2	
Gerilim ölçer elektrik, tek kutuplu, 0,5x3,0x70	0613 247 360	
Tornavida VDE, dış 6 köşe, SW 6x125	0613 636 06	
Tornavida VDE, dış 6 köşe, SW 7x125	0613 636 07	
Tornavida VDE, dış 6 köşe, SW 8x125	0613 636 08	
Tornavida VDE, dış 6 köşe, SW 10x125	0613 636 10	
Tornavida VDE, dış 6 köşe, SW 13x125	0613 636 13	
Dirsekli tornavida seti	0715 31 120	
Bit seti, Pozitriiv H1, H2, H3	0614 250 21	
Bit seti, AW kafa tipi	0614 250 22	
Özel takım seti, Art.-Nr. 0962 331 021		
Klemens Pensesi, kablo ucu için C161 WZ55	0557 10	1
Kablo kesici VDE, 160 mm	0714 01 85	
Gerilim ve akım ölçer Kombi DUTSET	0715 53 300	
Kablo kesici, Ø 8 mm ile Ø 28 mm arası	0714 41 01	
Soyma bıçağı, koaxial	0714 41 08	

Malzeme işleme seti, Art.-Nr. 0962 331 022		
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.
Anahtar egesi, set 6 parçalı	0714 61 74	1
Testere kolu, tutma sapı değişken	0609 10	
El kesici, elektrikçi	0714 63 34	
El kesici, elektrikçi, 200 mm	0714 63 61	
Taşçı çekici, 1000 g	0715 732 100	
Çekiç, 400 g	0715 731 40	
Kesici bıçak	0715 66 04	
Helezon matkap ucu, metal, seti 1,0–10,0 mm	0634 4	
El kesici, yassı, 200 mm	0714 63 04	
Boyacı spatulası	0695 940 907	
Yağlı işaretleme tebeşiri tutucusu	0984 400 6	
Çizgi ipi, 15 m	0713 70 07	
Metre, 2 m	-	
Genişletici, 4 köşe	0613 230 92	
Pense seti, Art.-Nr. 0962 331 023		
Soyma pensesi, 190 mm	0714 108 10	1
Kombine pense VDE, 180 mm	0714 01 75	
Yan keski VDE, 160 mm	0714 01 72	
Yassı yuvarlak pense VDE, 210 mm	0714 01 77	
Soyma pensesi, ayarlanabilir, VDE, 160 mm	0714 01 70	
Boru anahtarı, 250 mm	0714 01 63	

Takım Sandığı „Tesisatçı“



Takım sandığı, takımlar dahil
(32 parçalı)
(„Tesisatçı“ donanım listesi)

Art.-Nr. 0962 331 003
Amb./Ad. 1

Takım sandığı (boş)

Art.-Nr. 0962 330 413
Amb./Ad. 1

„Tesisatçı“ Takım Sandığı için Donanım Listesi

Tornavida seti, Art.-Nr. 0962 331 030			
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.	
Tornavida VDE, düz, 0,4 x 2,5 x 80	0613 631 025	1	
Tornavida VDE, düz, 0,8 x 4,0 x 100	0613 631 04		
Tornavida VDE, düz, 1,0 x 5,5 x 125	0613 631 055		
Tornavida VDE, düz, 1,2 x 6,5 x 150	0613 631 065		
Tornavida VDE, Philips, H1x80	0613 632 1		
Tornavida VDE, Philips, H2x100	0613 632 2		
Dirsekli tornavida seti (uzun model), 9 parçalı	0715 31 120		
Malzeme işleme seti, Art.-Nr. 0962 331 032			
Çilingir çekici, DIN 1041, 400 g	0715 731 40	1	
Taşçı çekici, DIN 6475, 1000 g	0715 732 100		
El kesici, sivri, 300 mm	0714 63 13		
El kesici, yassı, 200 mm	0714 63 04		
Testere kolu	0714 64 03		
Tel fırça	0697 4		
Helezon matkap ucu, metal, seti	0634 4		
Ölçme ve işaretleme seti, Art.-Nr. 0962 331 034			
Çizgi ipi, 15 m	0713 70 07		1
Dülgere kalemi	0715 64 01		
Yağlı işaretleme tebeşiri tutucusu	0984 400 6		
Dayanaklı gönye, ölçme aleti	0695 940 365		
Metre, 2 m	-		

Özel takım seti, Art.-Nr. 0962 331 031			
Tanım	Art.-Nr.	Amb./Ad.	
Gerilim ve akım ölçer, 3,0 x 5,5 DIN 57680 + VDE 0680/6	0715 53 05	1	
Boru kesici, mini (3–16 mm)	0714 551 116		
Boru kesici, mini (3–30 mm)	0714 551 330		
Boru kesici, iç/dış freze	0714 91 20		
Yıldız anahtar, sıhhi tesisat 200 x 200 mm	0715 16 10		
Değiştirmeli cırcır 1/2", SW 17x19, M10	0715 43 012		
Pense seti, Art.-Nr. 0962 331 033			
Su pompası pensesi	0714 01 63		1
Boru pensesi, köş. 45° „1“	0714 06 55		
Yan keski VDE, 160 mm	0714 01 72		
Boru pensesi, köş. S açılı „1“	0714 06 60		
Yassı yuvarlak pense VDE, 210 mm	0714 01 77		
Kombine pense VDE, 180 mm	0714 01 75		
Kerpeten, 180 mm	0715 02 01		

Heyecan veren kutu.